

## Serie RSM RSM 4RS 24VUC LP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Illustrazione del prodotto



Come da figura

Basi relè (RSM) con positivo e negativo comune per collegamento a PLC o ad altro dispositivo di controllo. Le interfacce sono composte da gruppi di 4, 8 o 16 relè RCL (12,7 mm) o RSS (6,1 mm). Il collegamento al dispositivo di controllo può essere realizzato per mezzo di connettori ad innesto o utilizzando cablaggi diretti con connettori IEC 60603-13. Ampia gamma di opzioni disponibili:

- 1 o 2 contatti di scambio con relè 16/8/6 A
- Tensioni da 5 a 230 V
- Con collegamento a vite, a molla autobloccante o a innesto PUSH IN
- Compatibile con i relè a stato solido Weidmüller La gamma di relè garantisce l'isolamento galvanico tra ingresso/uscita così come tra i contatti adiacenti sul relè Questo permette di adeguare in sicurezza le diverse tensioni nei dispositivi di controllo e quelle richieste dai vari elementi di campo.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RSM 4RS 24VUC LP
Nr.Cat.	<a href="#">1173461001</a>
Versione	Serie RSM, Accoppiatori a relè, Numero di contatti: 4 Contatto di scambio AgNi 90/10, Tensione nominale: 24 V AC / DC, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite
GTIN (EAN)	4032248047802
CPZ	1 Pezzo

**Foglio dati**

**Serie RSM  
RSM 4RS 24VUC LP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dati tecnici**

**Dimensioni e peso**

Larghezza	75 mm	Larghezza (pollici)	2,953 inch
Posizione verticale	87 mm	Altezza (pollici)	3,425 inch
Profondità	76 mm	Profondità (pollici)	2,992 inch
Peso netto	157,02 g		

**Temperature**

Temperatura d'esercizio , max.	50 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-25 °C
Temperatura di magazzino, max.	60 °C	Temperatura di magazzino, min.	-40 °C
Umidità	40°C/93% umidità rel., senza condensa	Temperatura d'esercizio	-25 °C...50 °C
Temperatura di magazzino	-40 °C...60 °C		

**Specifiche tecniche**

Durata meccanica	30 x 10 <sup>6</sup> commutazioni	Ritardo all'inserzione	≤ 10msdc/10msac
Ritardo alla disinserzione	≤ 15msdc/20msac		

**Dati di dimensionamento ingresso**

Potenza nominale	0,45 W // 0,7 VA
------------------	------------------

**Classificazioni**

ETIM 3.0	EC001437	ETIM 4.0	EC001437
ETIM 5.0	EC001437	ETIM 6.0	EC001437
UNSPSC	30-21-19-17	eClass 5.1	27-37-16-01
eClass 6.2	27-37-16-01	eClass 7.1	27-37-16-01
eClass 8.1	27-37-16-01	eClass 9.0	27-37-16-01
eClass 9.1	27-37-16-01		

**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

**Downloads**

Dati ingegneristici [EPLAN, WSCAD](#)