

**SAIB-M8-4P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Al giorno d'oggi i cavi con lunghezze personalizzabili sono molto richiesti. In risposta a questa esigenza, Weidmüller offre una vasta gamma di connettori ad innesto per il libero confezionamento.

Connettori maschio e femmina confezionabili liberamente per collegamenti M8, M12, M16 e 7/8" estremamente robusti e ideali, ad esempio, per la costruzione di macchine. I connettori ad innesto tondi M8 sono particolarmente adatti alle applicazioni in cui si dispone di uno spazio ridotto.

Il collegamento a vite può essere impiegato in una vasta gamma di applicazioni. Con questa tecnica il conduttore, disponibile a scelta con terminali, può essere inserito in elementi di collegamento e fissato con una vite. Questa è la tecnica di collegamento più classica ed economica, in grado di supportare anche il collegamento di più conduttori.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | SAIB-M8-4P                                                                  |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1803880000</a>                                                  |
| Versione   | Connettore femmina di configurazione libera, M8, Connettore femmina diritto |
| GTIN (EAN) | 4032248259861                                                               |
| CPZ        | 1 Pezzo                                                                     |

## SAIB-M8-4P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e peso

|            |        |
|------------|--------|
| Peso netto | 11,6 g |
|------------|--------|

## Temperature

|                                          |       |                                          |        |
|------------------------------------------|-------|------------------------------------------|--------|
| Campo delle temperature di impiego, max. | 85 °C | Campo delle temperature di impiego, min. | -25 °C |
| Temperatura d'esercizio, max.            | 85 °C | Temperatura d'esercizio, min.            | -40 °C |

## Conformità ambientale del prodotto

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

|                                |                      |                               |                        |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|
| Campo di temperatura custodia  | -40 ... +85 °C       | Cicli di inserimento          | ≥ 50                   |
| Codifica                       | nessuno              | Collegamento schermato        | Nessuno                |
| Corrente nominale              | 4 A                  | Diametro del cavo, max.       | 5 mm                   |
| Diametro del cavo, min.        | 3,5 mm               | Grado di lordura              | 3                      |
| Grado di protezione            | IP67                 | Materiale anello filettato    | Pressofusione di zinco |
| Materiale base della custodia  | PA                   | Numero di poli                | 4                      |
| Resistenza contro l'isolamento | 10 <sup>8</sup> Ω    | Sezione di collegamento, max. | 0,5 mm <sup>2</sup>    |
| Sezione di collegamento, min.  | 0,14 mm <sup>2</sup> | Superficie dei contatti       | dorata                 |
| Tensione nominale              | 30 V                 | Tipo di collegamento          | Collegamento a vite    |

## Norme

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| N&deg; Certificato (cULus) | E307231 |
|----------------------------|---------|

## Classificazioni

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC002062    | ETIM 4.0   | EC002635    |
| ETIM 5.0   | EC002635    | ETIM 6.0   | EC002062    |
| UNSPSC     | 30-21-18-10 | eClass 5.1 | 27-26-07-01 |
| eClass 6.2 | 27-26-07-02 | eClass 7.1 | 27-44-01-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-01-02 | eClass 9.0 | 27-44-01-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-01-03 |            |             |

## Approvazioni

Omologazioni



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Downloads

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo     | <a href="#">CAT 8 SAI 15/16 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Dati ingegneristici   | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                |
| Documentazione utente | <a href="#">Manual</a>                                                  |