# SAIE-M12S-4-0.5U-M16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Per il collegamento lato apparecchio è necessario installare diversi connettori nel cablaggio dei sensori e attuatori. Questi sono disponibili nelle varianti M12, M8 e naturalmente M5.

## Dati generali per l'ordinazione

| | |
|---|---|
| Tipo | SAIE-M12S-4-0.5U-M16 |
| Nr.Cat. | 1861090000 |
| Versione | Spina incorporata, M12, Connettore maschio, diritto, M 16, Numero di poli: 4 |
| GTIN (EAN) | 4032248419135 |
| CPZ | 1 Pezzo |

# SAIE-M12S-4-0.5U-M16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

| | |
|---|---|
| Peso netto | 22,3 g |

### Temperature

| | | | |
|---|---|---|---|
| Campo delle temperature di impiego, max. | 90 °C | Campo delle temperature di impiego, min. | -30 °C |
| Temperatura d'esercizio , max. | 90 °C | Temperatura d'esercizio , min. | -30 °C |

### Conformità ambientale del prodotto

| | |
|---|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |

### Norme

| | | | |
|---|---|---|---|
| Connettori a norma | IEC 61076-2-101 | N° certificato (cURus) | E307231 |

### Dati generali

| | | | |
|---|---|---|---|
| Campo di temperatura custodia | -30...+90 °C | Codifica | A |
| Corrente nominale | 4 A | Corrente nominale | 4 A (4 e 5 poli)/ 2 A (8 poli)/ 1,5 A (12 poli) |
| Diametro esterno conduttore | - | Filettatura del collegamento | M12 |
| Grado di protezione | IP67, se avvitato | Lunghezza trefolo/cavo | 0,5 m |
| Materiale | PVC | Materiale base della custodia | Ottone, nichelato |
| Numero di poli | 4 | Pressacavi | M 16 |
| Sezione del conduttore | 0,34 mm² | Superficie dei contatti | dorata |
| Tensione di dimensionamento | 250 V (4 poli)/ 60 V (5 poli)/ 30 V (8 e 12 poli) | Tensione nominale | 250 V |

### Classificazioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC002061 | ETIM 4.0 | EC002635 |
| ETIM 5.0 | EC002635 | ETIM 6.0 | EC002635 |
| UNSPSC | 30-21-18-10 | eClass 5.1 | 27-26-07-01 |
| eClass 6.2 | 27-26-07-02 | eClass 7.1 | 27-44-01-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-01-02 | eClass 9.0 | 27-44-01-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-01-03 | | |

### Approvazioni

| | |
|---|---|
| Omologazioni | c UL us |
| ROHS | Conforme |

### Downloads


| | |
|---|---|
| Brochure/Catalogo | CAT 8 SAI 15/16 EN<br>FL FIELDWIRING EN |
| Dati ingegneristici | WSCAD |

## SAIE-M12S-4-0.5U-M16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

# Disegni

### Schema elettrico




### Schema dei poli

