

**HDC - Kit**  
**HDC-KIT-HA 04.401****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



I kit HDC sono kit standard che consentono di realizzare connettori completi.

I kit HDC sono di solito costituiti da inserto maschio, inserto femmina, custodia, base passante e pressacavi.

Weidmüller vi offre una gamma delle più diffuse combinazioni di connettori con filetti dei pressacavi in sistema metrico o PG.

Il livello del collegamento cavo è realizzato come contatto a crimpare. Tutti gli elementi per il collegamento a vite sono dotati di molla di protezione cavo.

Collegamento a vite

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | HDC-KIT-HA 04.401                                                                                                  |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1712600000</a>                                                                                         |
| Versione   | RockStar® HDC - Kit-Connettori di potenza, Kit, HA, Grandezza: 1, Poli: 4, Collegamento a vite, 400 V, 16 A, PG 11 |
| GTIN (EAN) | 4008190947828                                                                                                      |
| CPZ        | 1 Pezzo                                                                                                            |

## HDC - Kit

### HDC-KIT-HA 04.401

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

Peso netto 99 g

### Temperature

Valori limite di temperatura -30 undefined ... 80 undefined

### Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5

### Dati generali

|                                            |          |                         |                     |
|--------------------------------------------|----------|-------------------------|---------------------|
| Corrente di dimensionamento (DIN EN 61984) | 16 A     | Grandezza               | 1                   |
| Materiale                                  | Plastica | Numero di poli          | 4                   |
| Pressacavi                                 | PG 11    | Serie                   | HA                  |
| Tensione di dimensionamento (DIN EN 61984) | 400 V    | Tipo di collegamento PE | Collegamento a vite |

### Esecuzione

|                                              |                     |                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Coppia di serraggio max. contatto principale | 0,55 Nm             | Coppia di serraggio min. contatto principale | 0,5 Nm              |
| Grandezza                                    | 1                   | Materiale                                    | Plastica            |
| Sezione di collegamento cavo, max.           | 2,5 mm <sup>2</sup> | Sezione di collegamento cavo, min.           | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Tipo di collegamento                         | Collegamento a vite |                                              |                     |

### Connection data

Sezione di collegamento cavo, min. 0,5 mm<sup>2</sup> Sezione di collegamento cavo, max. 2,5 mm<sup>2</sup>

### Design

|                      |                     |                  |     |
|----------------------|---------------------|------------------|-----|
| Famiglia prodotti    | HDC - Kit           | Tipo di prodotto | Kit |
| Tipo di collegamento | Collegamento a vite |                  |     |

### General data

|                |   |                         |       |
|----------------|---|-------------------------|-------|
| Numero di poli | 4 | Dimensione entrate cavi | PG 11 |
| Grandezza      | 1 |                         |       |

### Material

|        |        |           |          |
|--------|--------|-----------|----------|
| Colori | grigio | Materiale | Plastica |
|--------|--------|-----------|----------|

### Classificazioni

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0   | EC000796    | ETIM 5.0   | EC000437    |
| ETIM 6.0   | EC002943    | UNSPSC     | 30-21-18-01 |
| eClass 5.1 | 27-14-34-19 | eClass 6.2 | 27-26-07-03 |
| eClass 7.1 | 27-44-05-15 | eClass 8.1 | 27-44-05-15 |
| eClass 9.0 | 27-44-02-92 | eClass 9.1 | 27-44-01-90 |

**HDC - Kit**  
**HDC-KIT-HA 04.401****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Downloads**

Brochure/Catalogo

[CAT 3 HDC 17/18 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)

Dati ingegneristici

[EPLAN, WSCAD](#)