

**PAC  
C300-32B-320B-2S-M25-1M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Come da figura

I cavi preconfezionati consentono di collegare in maniera veloce, semplice e priva di errori IOTA (Input Output Terminal Assemblies) di Honeywell C300 a FTA (Field Terminal Assembly) di Weidmüller.

I cavi in dotazione possono essere dotati di connettori semplici o doppi o addirittura con una finitura libera munita di puntali.

La custodia agevola la maneggevolezza, offrendo un collegamento resistente con IOTA. Inoltre, consente l'uso di cavi di diverse sezioni e lunghezze fino a 50 m.

**Dati generali per l'ordinazione**

| Tipo       | C300-32B-320B-2S-M25-1M                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| Nr.Cat.    | <a href="#">7789828010</a>                                  |
| Versione   | Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYCY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4032248130498                                               |
| CPZ        | 1 Pezzo                                                     |

# PAC

## C300-32B-320B-2S-M25-1M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

Peso netto 443 g

### Temperature

|                                |             |                                |             |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio , max. | 50 °C       | Temperatura d'esercizio , min. | -10 °C      |
| Temperatura di magazzino, max. | 60 °C       | Temperatura di magazzino, min. | -10 °C      |
| Temperatura d'esercizio        | -10...50 °C | Temperatura di magazzino       | -10...60 °C |

### Dati generali

|                      |                                |                          |                                |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Interfaccia PLC      | SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL | Collegamento interfaccia | SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL |
| Numero di poli, min. | 32 poli                        | Diametro esterno         | 11,85 ± 1 mm                   |
| Cavo                 | Cavo LiYCY                     | Lunghezza del cavo       | 1 m                            |
| Materiale            | PVC                            | Sezione del conduttore   | 0,25 mm <sup>2</sup>           |

### Dati elettrici

|                             |                     |                                                        |           |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| Tensione di dimensionamento | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac | Intensità della corrente consentita per percorso, max. | 1 A       |
| Corrente totale, max.       | 3 A                 | Resistenza                                             | ≤ 80 mΩ/m |
| Prova alta tensione         | 1 KV/1s             |                                                        |           |

### Classificazioni

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0   | EC000237    | ETIM 5.0   | EC000237    |
| ETIM 6.0   | EC000237    | eClass 6.2 | 27-24-92-05 |
| eClass 7.1 | 27-24-92-05 | eClass 8.1 | 27-24-92-05 |
| eClass 9.0 | 27-24-22-20 | eClass 9.1 | 27-24-22-20 |

### Approvazioni

ROHS Conforme