

**SAIL-VSB-180-10U(0.5)****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Weidmüller offre connettori per valvole con cavo di collegamento con connettore M12 ed un'estremità libera. Lo stato d'esercizio del connettore per valvole è indicato da un LED. Tutti i connettori per valvole hanno un circuito di protezione. Il programma di fornitura Weidmüller comprende connettori per valvole nelle forme A, B, C secondo DIN e standard industriale. Il grado di protezione IP67 è garantito con il connettore innestato. La direzione d'uscita è ugualmente decisiva. Weidmüller fornisce versioni a 0 gradi, cioè la direzione d'uscita del cavo coincide con il contatto PE.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                     |
| Tipo       | SAIL-VSB-180-10U(0.5)                                                                               |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1845141000</a>                                                                          |
| Versione   | Connettori per valvole con guarnizione integrata, Estremità cavo aperta - connettore per valvole, B |
| GTIN (EAN) | 4032248358328                                                                                       |
| CPZ        | 1 Pezzo                                                                                             |

**SAIL-VSB-180-10U(0.5)****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|            |       |
|------------|-------|
| Peso netto | 328 g |
|------------|-------|

**Temperature**

|                                          |       |                                          |        |
|------------------------------------------|-------|------------------------------------------|--------|
| Campo delle temperature di impiego, max. | 80 °C | Campo delle temperature di impiego, min. | -25 °C |
| Temperatura d'esercizio, max.            | 80 °C | Temperatura d'esercizio, min.            | -25 °C |

**Conformità ambientale del prodotto**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Dati tecnici del cavo**

|                        |      |                        |                     |
|------------------------|------|------------------------|---------------------|
| Numero di poli         | 3    | Sezione del conduttore | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Lunghezza del cavo     | 10 m | Schermato              | No                  |
| Materiale della guaina | PUR  | Colore della guaina    | Nero                |
| Alogeni                | No   |                        |                     |

**Dati tecnici generali**

|                               |                                                   |                              |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Versione                      | Estremità cavo aperta -<br>connettore per valvole | Filettatura del collegamento | altro             |
| Codifica                      | Forma B Industria (11 mm)                         | Grado di protezione          | IP67, se avvitato |
| Superficie dei contatti       | stagnato                                          | LED                          | Sì                |
| Tensione nominale             | 24 V                                              | Corrente nominale            | 4 A               |
| Campo di temperatura custodia | -25...+80 °C                                      | Cablaggio di protezione      | Diodo soppressore |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001855    | ETIM 4.0   | EC001855    |
| ETIM 5.0   | EC001855    | ETIM 6.0   | EC001855    |
| UNSPSC     | 30-21-18-10 | eClass 5.1 | 27-26-07-01 |
| eClass 6.2 | 27-27-92-18 | eClass 7.1 | 27-06-91-90 |
| eClass 8.1 | 27-06-91-90 | eClass 9.0 | 27-06-03-12 |
| eClass 9.1 | 27-06-03-11 |            |             |

**Approvazioni**

Omologazioni



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**


|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Brochure/Catalogo | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
|-------------------|-----------------------------------|

**SAIL-VSB-180-10U(0.5)**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Disegni**

**Disegno quotato**



**Schema elettrico**



24V AC/DC\_ 4A