

**SAIE-M12S-8-0.5U-M16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Per il collegamento lato apparecchio è necessario installare diversi connettori nel cablaggio dei sensori e attuatori. Questi sono disponibili nelle varianti M12, M8 e naturalmente M5.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                     |
| Tipo       | SAIE-M12S-8-0.5U-M16                                                                |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1861110000</a>                                                          |
| Versione   | Spina incorporata, M12, Connettore maschio, diritto, M 16, Numero di poli: 8, 0.5 m |
| GTIN (EAN) | 4032248419159                                                                       |
| CPZ        | 1 Pezzo                                                                             |

## SAIE-M12S-8-0.5U-M16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e peso

Peso netto 29 g

## Temperature

Campo delle temperature di impiego,  
max. 85 °C

Temperatura d'esercizio, max. 85 °C

Campo delle temperature di impiego,  
min. -25 °C

Temperatura d'esercizio, min. -25 °C

## Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Norme

Connettori a norma IEC 61076-2-101 N° certificato (cURus) E307231

## Dati generali

Campo di temperatura custodia -30...+90 °C

Corrente nominale 2 A

Diametro esterno conduttore -

Grado di protezione IP67, se avvitato

Lunghezza trefolo/cavo 0,5 m

Materiale base della custodia Ottone, nichelato

Pressacavi M 16

Superficie dei contatti dorata

Tensione nominale 30 V

Codifica A

Corrente nominale 4 A (4 e 5 poli)/ 2 A (8 poli)/ 1,5 A (12 poli)

Filettatura del collegamento M12

Lunghezza del cavo 0,5 m

Materiale PUR

Numero di poli 8

Sezione del conduttore 0,25 mm²

Tensione di dimensionamento 250 V (4 poli)/ 60 V (5 poli)/ 30 V (8 e 12 poli)

## Classificazioni

ETIM 3.0 EC002061 ETIM 4.0 EC002584

ETIM 5.0 EC002584 ETIM 6.0 EC002635

UNSPSC 30-21-18-10 eClass 5.1 27-26-07-01

eClass 6.2 27-24-92-90 eClass 7.1 27-24-92-90

eClass 8.1 27-24-92-90 eClass 9.0 27-44-01-02

eClass 9.1 27-44-01-03

## Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

## Downloads

Brochure/Catalogo [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)

**SAIE-M12S-8-0.5U-M16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Disegni****Schema dei poli**