

SAI Active
SAI-AU M12 SB 4PT100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Accanto ai moduli digitali d'ingresso e uscita conosciuti, nel sistema SAI-Pro troviamo anche moduli contatori, per termocoppie, PT100 e moduli analogici. Questo programma completo offre tutte le possibilità.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAI-AU M12 SB 4PT100
Nr.Cat.	1938710000
Versione	SAI Active, Subbus
GTIN (EAN)	4032248612697
CPZ	1 Pezzo

SAI Active
SAI-AU M12 SB 4PT100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Lunghezza	155 mm	Lunghezza (pollici)	6,102 inch
Larghezza	30 mm	Larghezza (pollici)	1,181 inch
Posizione verticale	32 mm	Altezza (pollici)	1,26 inch
Peso netto	280 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio, max.	60 °C	Temperatura d'esercizio, min.	0 °C
Temperatura di magazzino, max.	85 °C	Temperatura di magazzino, min.	-25 °C
Temperatura d'esercizio	0 °C...60 °C	Temperatura di magazzino	-25 °C...85 °C

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Collegamenti

Collegamenti E/A	4 x M12 connettore femmina, 5 poli codificato A	Collegamento al sub bus (SUB-IN)	1 x M8 connettore maschio 4 poli, codificato A
Collegamento al sub bus (SUB-OUT)	1 x M8 connettore femmina 4 poli, codificato A		

Dati generali

Certificato	CE, cULus	Classe d'infiammabilità UL 94	5VA
Grado di protezione	IP67	Massa	< 200 g
Materiale base della custodia	Pocan, PBT	lunghezza x larghezza x altezza	155 / 30 / 32

Ingressi digitali

Filtro in ingresso	Configurabile	Indicazione diagnostica	rosso
--------------------	---------------	-------------------------	-------

Tensione di alimentazione

Protezione contro l'inversione di polarità	Sì	Tensione d'esercizio	24 V
Valori limite	18 V DC ... 30 V DC		

Uscite digitali

Indicazione diagnostica	rosso
-------------------------	-------

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001597	ETIM 4.0	EC001599
ETIM 5.0	EC001599	ETIM 6.0	EC001601
UNSPSC	43-17-27-10	eClass 5.1	27-25-04-03
eClass 6.2	27-24-26-04	eClass 7.1	27-24-26-04
eClass 8.1	27-24-26-04	eClass 9.0	27-24-26-05
eClass 9.1	27-24-26-90		

SAI Active
SAI-AU M12 SB 4PT100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Dati tecnici****Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo

[CAT U_REMOTE 16/17 EN](#)[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)

Dati ingegneristici

[EPLAN, WSCAD](#)Omologazione/Certificato/Documento
di conformità[Declaration of Conformity DE PN45](#)