

**PAC  
PAC-C300-3232-25-05**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



I cavi preconfezionati consentono di collegare in maniera veloce, semplice e priva di errori IOTA (Input Output Terminal Assemblies) di Honeywell C300 a FTA (Field Terminal Assembly) di Weidmüller.

I cavi in dotazione possono essere dotati di connettori semplici o doppi o addirittura con una finitura libera munita di puntali.

La custodia agevola la maneggevolezza, offrendo un collegamento resistente con IOTA. Inoltre, consente l'uso di cavi di diverse sezioni e lunghezze fino a 50 m.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	PAC-C300-3232-25-05
Nr.Cat.	<a href="#">7789880050</a>
Versione	Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYCY, 0.25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248132003
CPZ	1 Pezzo

**Foglio dati**
**PAC**  
**PAC-C300-3232-25-05**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici**
**Dimensioni e peso**

Peso netto 983 g

**Temperature**

Temperatura d'esercizio , max.	50 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-10 °C
Temperatura di magazzino, max.	60 °C	Temperatura di magazzino, min.	-10 °C
Temperatura d'esercizio	-10...50 °C	Temperatura di magazzino	-10...60 °C

**Dati generali**

Interfaccia PLC	2 x BLC 5.08/16/180BR BK	Collegamento interfaccia	2 x BLC 5.08/16/180BR BK
Numero di poli, min.	32 poli	Diametro esterno	11,85 ± 1 mm
Cavo	Cavo LiYCY	Lunghezza del cavo	5 m
Materiale	PVC	Sezione del conduttore	0,25 mm <sup>2</sup>

**Dati elettrici**

Tensione di dimensionamento	≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac	Intensità della corrente consentita per percorso, max.	1 A
Corrente totale, max.	3 A	Resistenza	≤ 80 mΩ/m
Prova alta tensione	1 KV/1s		

**Classificazioni**

ETIM 4.0	EC000237	ETIM 5.0	EC000237
ETIM 6.0	EC000237	eClass 6.2	27-24-92-05
eClass 7.1	27-24-92-05	eClass 8.1	27-24-92-05
eClass 9.0	27-24-22-20	eClass 9.1	27-24-22-20

**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme