

**RSSD  
RS SD9B UNC 4.40 LP2N****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Come da figura

Interfacce passive per la trasmissione dei segnali di un connettore SubD con tecnica a staffa di serraggio secondo IEC 807-2 / DIN 41652.

Le caratteristiche principali sono le seguenti:

- Gruppo con connettori maschio e femmina da 9, 15, 37 e 50 poli.
- Collegamento elettrico singolo tra collegamenti di comando e di campo.
- Moduli estremamente compatti per il montaggio su guide TS 35 o TS 32 standard.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | RS SD9B UNC 4.40 LP2N                                                                                              |
| Nr.Cat.    | <a href="#">8003911001</a>                                                                                         |
| Versione   | Interfaccia, RSSD, Connettori D-sub, a norma IEC 60807 / DIN 41652, Connettore femmina 9 poli, Collegamento a vite |
| GTIN (EAN) | 4032248047277                                                                                                      |
| CPZ        | 1 Pezzo                                                                                                            |

**RSSD  
RS SD9B UNC 4.40 LP2N**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|                     |       |                     |            |
|---------------------|-------|---------------------|------------|
| Lunghezza           | 45 mm | Lunghezza (pollici) | 1,772 inch |
| Larghezza           | 87 mm | Larghezza (pollici) | 3,425 inch |
| Posizione verticale | 76 mm | Altezza (pollici)   | 2,992 inch |
| Peso netto          | 102 g |                     |            |

**Temperature**

|                                |           |                                |             |
|--------------------------------|-----------|--------------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio , max. | 55 °C     | Temperatura d'esercizio , min. | 0 °C        |
| Temperatura di magazzino, max. | 70 °C     | Temperatura di magazzino, min. | -40 °C      |
| Temperatura d'esercizio        | 0...55 °C | Temperatura di magazzino       | -40...70 °C |

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Dati di collegamento**

|                             |                                                 |                               |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Collegamento (lato comando) | Connettori D-sub, a norma IEC 60807 / DIN 41652 | Numero di poli (lato comando) | Connettore femmina 9 poli |
| Collegamento (lato campo)   | LP2N 5.08mm                                     | Messa a terra                 | No                        |

**Specifiche tecniche**

|                             |       |                                    |       |
|-----------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| Tensione di dimensionamento | 100 V | Corrente nominale per collegamento | 1,5 A |
|-----------------------------|-------|------------------------------------|-------|

**Coordinate di isolamento (EN50178)**

|                                   |              |                   |       |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|-------|
| Secondo                           | DIN EN 50178 | Tensione nominale | 100 V |
| Classe di sovratensione           | II           | Grado di lordura  | 2     |
| Controllo resistenza agli impulsi | 0,8 kV       |                   |       |

**Collegamento campo**

|                                       |                     |                                       |                      |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento                  | Collegamento a vite | Campo di serraggio, min.              | 0,13 mm <sup>2</sup> |
| Campo di serraggio, max.              | 6 mm <sup>2</sup>   | Fisso, min. H05(07) V-U               | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| rigido, max. H05(07) V-U              | 6 mm <sup>2</sup>   | Flessibile, min. H05(07) V-K          | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Flessibile, max. H05(07) V-K          | 4 mm <sup>2</sup>   | Flessibile con boccola, max.          | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Flessibile con boccola, min.          | 0,5 mm <sup>2</sup> | Tubetto con collare isolante, max.    | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Sezione di collegamento cavo min, AWG | AWG 26              | Sezione di collegamento cavo max, AWG | AWG 12               |
| Coppia di serraggio, min.             | 0,5 Nm              | Coppia di serraggio, max.             | 0,6 Nm               |
| Lunghezza di spellatura               | 6 mm                |                                       |                      |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001419    | ETIM 4.0   | EC001421    |
| ETIM 5.0   | EC001421    | ETIM 6.0   | EC002780    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-24-22-04 |
| eClass 6.2 | 27-24-22-04 | eClass 7.1 | 27-14-11-52 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-52 | eClass 9.0 | 27-14-11-52 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-52 |            |             |

### **RSSD RS SD9B UNC 4.40 LP2N**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dati tecnici

### Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme


### Downloads

Dati ingegneristici

[WSCAD](#)

**RSSD  
RS SD9B UNC 4.40 LP2N**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

N: Number of poles