

**TBF (custodia vuota in poliestere)
MP TBF 60/37****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Custodia in poliestere**

Le custodie della Serie TBF sono prodotte in poliestere rinforzato con fibra di vetro, molto robusto. Le custodie della Serie TBF sono particolarmente adatte a quelle applicazioni che richiedono un peso minimo e contemporaneamente una elevata resistenza agli urti. Le custodie TBF, resistenti alle intemperie, sono concepite per una vasta gamma di applicazioni. Con i loro numerosi accessori offrono soluzioni universali per l'alloggiamento di componenti come regolatori, strumenti di misura, valvole e altri dispositivi.

Caratteristiche:

- 9 grandezze in due esecuzioni
- Coperchio con viti in nylon
- Fori per il montaggio all'esterno dell'area di tenuta stagna
- Filetto per guida di supporto e piastre di montaggio
- ricca gamma di accessori

Weidmüller produce e fornisce le custodie secondo i desideri del cliente - completamente equipaggiate con morsetti e pressacavi

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	MP TBF 60/37
Nr.Cat.	9502910000
Versione	TBF (custodia vuota in poliestere), Piastra di montaggio, Piastra di montaggio, Posizione verticale: 550 mm, Larghezza: 319 mm, Profondità: 2 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, zincata, argento
GTIN (EAN)	4008190994914
CPZ	1 Pezzo

**TBF (custodia vuota in poliestere)
MP TBF 60/37**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e peso

Larghezza	319 mm	Larghezza (pollici)	12,559 inch
Posizione verticale	550 mm	Altezza (pollici)	21,653 inch
Profondità	2 mm	Profondità (pollici)	0,079 inch
Peso netto	2.803 g		

PE70 Dati Generali

Spessore materiale	2 mm	Materiale	Lamiera d'acciaio, zincata
--------------------	------	-----------	----------------------------

Dati generali Accessori

Materiale	Lamiera d'acciaio, zincata	Spessore materiale	2 mm
Tipo di fissaggio	se avvitato		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000318	ETIM 4.0	EC002620
ETIM 5.0	EC002620	ETIM 6.0	EC000213
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-92-07
eClass 6.2	27-18-92-61	eClass 7.1	27-18-92-61
eClass 8.1	27-18-92-61	eClass 9.0	27-40-06-39
eClass 9.1	27-18-92-90		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD