

**MPC (custodia vuota in policarbonato)**  
**MPC 12/17/10 7035**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Abbildung ähnlich

Custodie in policarbonato da piccole a medie  
 La serie di custodie MPC in policarbonato si adatta  
 in particolare al montaggio di apparecchi elettrici,  
 elettromeccanici e pneumatici e di circuiti stampati.  
 Le custodie trovano impiego in condizioni con forti  
 sollecitazioni chimiche e meccaniche.

Caratteristiche:

- 9 grandezze in due esecuzioni
- coperchio grigio o trasparente
- coperchio con fori piombati
- Fori di montaggio all'esterno dell'area a tenuta stagna,  
 filetto per guida di supporto, piastra di montaggio e  
 circuiti stampati
- ricca gamma di accessori

Weidmüller produce e fornisce le custodie secondo i  
 desideri del cliente - completamente equipaggiate con  
 morsetti e pressacavi

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	MPC 12/17/10 7035
Nr.Cat.	<a href="#">9535310000</a>
Versione	MPC (custodia vuota in policarbonato), Custodia vuota, Posizione verticale: 125 mm, Larghezza: 175 mm, Profondità: 100 mm, Materiale: policarbonato, Grigio chiaro
GTIN (EAN)	4032248009206
CPZ	1 Pezzo

## Foglio dati

### MPC (custodia vuota in policarbonato) MPC 12/17/10 7035

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

Larghezza	175 mm	Larghezza (pollici)	6,89 inch
Posizione verticale	125 mm	Altezza (pollici)	4,921 inch
Profondità	100 mm	Profondità (pollici)	3,937 inch
Peso	465 g	Peso netto	446,8 g

### PE70 Dati Generali

Campi di applicazione	Tecnica degli edifici, Sistema dei trasporti, Industria degli imballaggi, Settore meccanico	Materiale	
Materiale delle guarnizioni	Poliuretano		policarbonato
Temperatura d'esercizio , max.	130 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-50 °C
Fissaggio della custodia	fori 4,5 mm	Grado di protezione	IP66, IP67
Fissaggio dei componenti	tramite viti autofilettanti	Allegato coperchio	4 viti con intaglio a croce in poliammide

### Collegamenti a vite a destra

M12	6	M16	4
M20	4		

### Collegamenti a vite in alto / in basso

M12	4	M16	3
M20	3		

### Dati generali Accessori

Materiale	policarbonato
-----------	---------------

### Equipaggiamento orizzontale

WDU 10 / ZDU 10	1x11	WDU 16 / ZDU 16	1x5
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x22	WDU 35 / ZDU 35	1x4
WDU 4 / ZDU 4	1x19	WDU 6 / ZDU 6	1x14

### Equipaggiamento verticale

WDU 10 / ZDU 10	1x11	WDU 16 / ZDU 16	1x9
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x22	WDU 35 / ZDU 35	1x7
WDU 4 / ZDU 4	1x19	WDU 6 / ZDU 6	1x14

### Classificazioni

ETIM 3.0	EC000058	ETIM 4.0	EC000058
ETIM 5.0	EC000058	ETIM 6.0	EC000261
UNSPSC	31-26-15-02	eClass 5.1	27-14-91-07
eClass 6.2	27-14-91-07	eClass 7.1	27-14-91-07
eClass 8.1	27-14-91-07	eClass 9.0	27-18-01-01
eClass 9.1	27-18-92-90		

## Foglio dati

**MPC (custodia vuota in policarbonato)**  
**MPC 12/17/10 7035**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dati tecnici

### Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

### Downloads

Brochure/Catalogo	<a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">STEP</a>

**MPC (custodia vuota in policarbonato)  
MPC 12/17/10 7035**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**