# Serie SAK
# VH 12.5/5/3.5 SAK10-2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Illustrazione del prodotto



Come da figura

**Klippon® Connect con tecnologia a staffa di serraggio**
L'elevata affidabilità e la varietà delle forme delle morsettiere con collegamento a staffa di serraggio, rendono la progettazione più semplice ed il funzionamento più sicuro.Klippon® Connect offre una risposta garantita ad una vasta gamma di necessità diverse.

### Dati generali per l'ordinazione

| | |
|---|---|
| Tipo | VH 12.5/5/3.5 SAK10-2.5 |
| Nr.Cat. | 0300800000 |
| Versione | Serie SAK, Bussola di collegamento, per ponticello di collegamento trasversale, Numero di poli: |
| GTIN (EAN) | 4008190056179 |
| CPZ | 50 Pezzo |

# Serie SAK
# VH 12.5/5/3.5 SAK10-2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

| | | | |
|---|---|---|---|
| Larghezza | 5 mm | Larghezza (pollici) | 0,197 inch |
| Posizione verticale | 5 mm | Altezza (pollici) | 0,197 inch |
| Profondità | 12,5 mm | Profondità (pollici) | 0,492 inch |
| Peso netto | 1,04 g | Diametro | 5,5 mm |

### Temperature

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura di magazzinaggio, max. | 40 °C | Temperatura di magazzinaggio, min. | 10 °C |
| Temperatura di magazzinaggio | 10 °C...40 °C | | |

### Conformità ambientale del prodotto

| | |
|---|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |

### Aaltri dati tecnici

| | | | |
|---|---|---|---|
| Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto | Tipo di fissaggio | se avvitato |

### Dati caratteristici del sistema

| | |
|---|---|
| Versione | per ponticello di collegamento trasversale |

### Dati dei materiali

| | | | |
|---|---|---|---|
| Materiale | Rame | Colori | grigio |

### Dimensioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| Diametro | 5,5 mm | Sfalsamento TS 32 | 32,5 mm |

### Classificazioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC000489 | ETIM 4.0 | EC000489 |
| ETIM 5.0 | EC000489 | ETIM 6.0 | EC002848 |
| UNSPSC | 30-21-18-11 | eClass 5.1 | 27-14-11-45 |
| eClass 6.2 | 27-14-92-14 | eClass 7.1 | 27-14-92-14 |
| eClass 8.1 | 27-14-92-14 | eClass 9.0 | 27-14-11-92 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-92 | | |

### Approvazioni

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Downloads

| | |
|---|---|
| Dati ingegneristici | STEP |
| Documentazione utente | StorageConditionsTerminalBlocks |