SAIL-VSA-M12G-0.3U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Weidmüller offre connettori per valvole con cavo di collegamento con connettore M12 ed un'estremità libera. Lo stato d'esercizio del connettore per valvole è indicato da un LED. Tutti i connettori per valvole hanno un circuito di protezione. Il programma di fornitura Weidmüller comprende connettori per valvole nelle forme A, B, C secondo DIN e standard industriale. Il grado di protezione IP67 è garantito con il connettore innestato. La direzione d'uscita è ugualmente decisiva. Weidmüller fornisce versioni a 0 gradi, cioè la direzione d'uscita del cavo coincide con il contatto PE.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAIL-VSA-M12G-0.3U
Nr.Cat.	9457010030
Versione	Connettori per valvole, Connettore diritto - connettore per valvole
GTIN (EAN)	4032248707249
CPZ	1 Pezzo

SAIL-VSA-M12G-0.3U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Peso netto	54 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Dati tecnici del cavo

Numero di poli	3	Sezione del conduttore	0,5 mm²
Diametro esterno	4.6 ± 0.2 mm	Lunghezza del cavo	0,3 m
Schermato	No	Isolamento	PP
Codifica a colori	marrone, blu, Verde/giallo	Materiale della guaina	PUR
Colore della guaina	Nero	Alogeni	No
Campo delle temperature, posa mobile	-25...80 °C	Campo delle temperature, posa fissa	-50...80 °C
Idoneità all'installazione con catene portacavi	Sì	Resistenza alla torsione	0 °/m
Raggio di curvatura min., fisso	5 x diametro cavo	Raggio di curvatura min., mobile	10 x diametro cavo
accelerazione	5 m/s²	Velocità	200 m/min
cicli di piegatura	2 Mio	Resistente alle perle di saldatura	No

Dati tecnici generali

Versione	Connettore diritto - connettore per valvole	Codifica	Forma A (18 mm), M12 = A
Grado di protezione	IP67, se avvitato	Superficie dei contatti	stagnato
LED	Sì	Tensione nominale	24 V
Corrente nominale	4 A	Campo di temperatura custodia	-25...+80 °C
Coppia di serraggio del collegamento	Connettori per valvole: 0,4 - 0,5 Nm, Vite di fissaggio M3: 0,4 Nm, M12: 0,8 - 1,2 Nm	Cablaggio di protezione	Diodo zener

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000830	ETIM 4.0	EC000830
ETIM 5.0	EC001855	ETIM 6.0	EC001855
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-06-03-12
eClass 9.1	27-06-03-11		

Approvazioni

Omologazioni	EAC
ROHS	Conforme

Downloads


Brochure/Catalogo	FL FIELDWIRING EN

SAIL-VSA-M12G-0.3U


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni


Disegno quotato



Disegno quotato



Schema dei poli



Schema dei poli

