

SAIL-VSA-M12G-1.2U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Weidmüller offre connettori per valvole con cavo di collegamento con connettore M12 ed un'estremità libera. Lo stato d'esercizio del connettore per valvole è indicato da un LED. Tutti i connettori per valvole hanno un circuito di protezione. Il programma di fornitura Weidmüller comprende connettori per valvole nelle forme A, B, C secondo DIN e standard industriale. Il grado di protezione IP67 è garantito con il connettore innestato. La direzione d'uscita è ugualmente decisiva. Weidmüller fornisce versioni a 0 gradi, cioè la direzione d'uscita del cavo coincide con il contatto PE.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAIL-VSA-M12G-1.2U
Nr.Cat.	9457030000
Versione	Connettori per valvole, Connettore diritto - connettore per valvole, A
GTIN (EAN)	4032248226382
CPZ	1 Pezzo

SAIL-VSA-M12G-1.2U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso netto 77 g

TemperatureCampo delle temperature di impiego,
max. 80 °C

Temperatura d'esercizio, max. 80 °C

Campo delle temperature di impiego,
min. -25 °C

Temperatura d'esercizio, min. -25 °C

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dati tecnici del cavo

Numero di poli	3
Diametro esterno	4.6 ± 0.2 mm
Schermato	No
Codifica a colori	marrone, blu, Verde/giallo
Colore della guaina	Nero
Campo delle temperature, posa mobile	-25...80 °C
Idoneità all'installazione con catene portacavi	Sì
Raggio di curvatura min., fisso	5 x diametro cavo
accelerazione	5 m/s ²
cicli di piegatura	2 Mio

Sezione del conduttore	0,5 mm ²
Lunghezza del cavo	1,2 m
Isolamento	PP
Materiale della guaina	PUR
Alogeni	No
Campo delle temperature, posa fissa	-50...80 °C
Resistenza alla torsione	0 °/m
Raggio di curvatura min., mobile	10 x diametro cavo
Velocità	200 m/min
Resistente alle perle di saldatura	No

Dati tecnici generali

Versione	Connettore diritto - connettore per valvole
Codifica	Forma A (18 mm), M12 = A
Superficie dei contatti	stagnato
Tensione nominale	24 V
Campo di temperatura custodia	-25...+80 °C
Cablaggio di protezione	Diodo zener

Filettatura del collegamento	altro
Grado di protezione	IP67, se avvitato
LED	Sì
Corrente nominale	4 A
Coppia di serraggio del collegamento	Vite di fissaggio M3: 0,4 Nm, M12: 0,8 - 1,2 Nm

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001855
ETIM 5.0	EC001855
UNSPSC	30-21-18-10
eClass 6.2	27-27-92-18
eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.1	27-06-03-11

ETIM 4.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
eClass 5.1	27-26-07-01
eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-06-03-12

Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Data di creazione 13 giugno 2019 20.21.31 CEST

Versione catalogo 07.06.2019 / Con riserva di modifiche tecniche

SAIL-VSA-M12G-1.2U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Downloads

Brochure/Catalogo


[FL FIELDWIRING EN](#)

SAIL-VSA-M12G-1.2U


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Disegni


Disegno quotato




Disegno quotato



Schema dei poli



Schema dei poli



Schema elettrico

