

**Serie W  
IH 6.3 WEM GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustrazione del prodotto**

Come da figura

**Klippon® Connect con tecnologia a staffa di serraggio**

L'elevata affidabilità e la varietà delle forme delle morsettiere con collegamento a staffa di serraggio, rendono la progettazione più semplice ed il funzionamento più sicuro. Klippon® Connect offre una risposta garantita ad una vasta gamma di necessità diverse.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Tipo       | IH 6.3 WEM GE                |
| Nr.Cat.    | <a href="#">0386260000</a>   |
| Versione   | Serie W, Copripresa isolante |
| GTIN (EAN) | 4008190164256                |
| CPZ        | 100 Pezzo                    |

**Serie W  
IH 6.3 WEM GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|                     |        |                      |            |
|---------------------|--------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 9 mm   | Larghezza (pollici)  | 0,354 inch |
| Posizione verticale | 30 mm  | Altezza (pollici)    | 1,181 inch |
| Profondità          | 4,5 mm | Profondità (pollici) | 0,177 inch |
| Peso netto          | 0,46 g |                      |            |

**Temperature**

|                                    |               |                                        |           |
|------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| Temperatura d'esercizio, min.      | -50 °C        | Temperatura di magazzinaggio, max.     | 40 °C     |
| Temperatura di magazzinaggio, min. | 10 °C         | Temperatura d'esercizio                | -50 °C... |
| Temperatura di magazzinaggio       | 10 °C...40 °C | Temperatura d'esercizio continuo, max. | 100 °C    |

**Altri dati tecnici**

|                                  |    |                         |                   |
|----------------------------------|----|-------------------------|-------------------|
| Esecuzione a prova di esplosione | No | Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
|----------------------------------|----|-------------------------|-------------------|

**Dati dei materiali**

|                               |       |        |        |
|-------------------------------|-------|--------|--------|
| Materiale                     | PA 66 | Colori | giallo |
| Classe d'inflammabilità UL 94 | V-2   |        |        |

**Dati dimensionamento secondo UL**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| N° certificato (UR) | E60693 |
|---------------------|--------|

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000897    | ETIM 4.0   | EC000897    |
| ETIM 5.0   | EC000897    | ETIM 6.0   | EC002848    |
| UNSPSC     | 30-21-18-11 | eClass 5.1 | 27-14-11-45 |
| eClass 6.2 | 27-14-92-14 | eClass 7.1 | 27-14-92-14 |
| eClass 8.1 | 27-14-92-14 | eClass 9.0 | 27-14-11-92 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-92 |            |             |

**Approvazioni**

Omologazioni



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Dati ingegneristici   | <a href="#">STEP</a>                            |
| Documentazione utente | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |