

**CableLine**  
**CLI O 30-3 GE/SW 1 MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



I marcatori per conduttori CLI O sono adatti alle linee già cablate e quindi per la revisione di impianti già esistenti. Per la siglatura di conduttori con sezione da 0,4 mm<sup>2</sup> a max. 4,0 mm<sup>2</sup> sono utilizzabili senza problemi tre diversi formati. La forma e la struttura garantiscono un posizionamento stabile e durevole dei marcatori combinabili singolarmente.

**Vantaggi:**

- Marcatori aperti per linee già cablate
- Variante di marcatore con protezione antirotazione per una siglatura combinata sicura
- Ideale per eventuali siglature aggiuntive
- Ingombro estremamente contenuto
- Risparmio di tempo grazie alle veloci clip di montaggio

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| Tipo       | CLI O 30-3 GE/SW 1 MP                                        |
| Nr.Cat.    | <a href="#">0648201505</a>                                   |
| Versione   | CableLine, Segnafili e segnacavi, 4 - 5 mm, 3 x 6 mm, giallo |
| GTIN (EAN) | 4008190112240                                                |
| CPZ        | 200 Pezzo                                                    |

**CableLine**  
**CLI O 30-3 GE/SW 1 MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|                     |        |                      |            |
|---------------------|--------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 6 mm   | Larghezza (pollici)  | 0,236 inch |
| Posizione verticale | 3 mm   | Altezza (pollici)    | 0,118 inch |
| Profondità          | 6 mm   | Profondità (pollici) | 0,236 inch |
| Peso netto          | 0,04 g |                      |            |

**Dati generali**

|                                                                 |             |                                    |                               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Alogeni                                                         | Sì          | Campo delle temperature di impiego | -30...80 °C                   |
| Caratteri stampati                                              | Numeri      | Classe d'infiammabilità UL 94      | V-0                           |
| Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 4           | Colore stampa                      | Nero                          |
| Colori                                                          | giallo      | Industrie consigliate              | Processo, Macchine            |
| Larghezza                                                       | 6 mm        | Materiale                          | PVC, flessibile, senza cadmio |
| Orientamento della stampa                                       | orizzontale | Processo di stampa                 | impresso a caldo              |
| Stampa                                                          | 1           | Tipo di stampa                     | Standard                      |
| Versione                                                        | MultiPack   |                                    |                               |

**Segnafili e segnacavi**

|                                       |                   |                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Alogeni                               | Sì                | Diametro esterno conduttore           | 4 - 5 mm          |
| Diametro esterno del conduttore, max. | 5 mm              | Diametro esterno del conduttore, min. | 4 mm              |
| Sezione di collegamento cavo, max.    | 4 mm <sup>2</sup> | Sezione di collegamento cavo, min.    | 3 mm <sup>2</sup> |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
|---------------------|------------------------------|

**CableLine**  
**CLI O 30-3 GE/SW 1 MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**



Come da figura