

**CableLine**  
**CLI O 10-3 GE NE MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



I marcatori per conduttori CLI O sono adatti alle linee già cablate e quindi per la revisione di impianti già esistenti. Per la siglatura di conduttori con sezione da 0,4 mm<sup>2</sup> a max. 4,0 mm<sup>2</sup> sono utilizzabili senza problemi tre diversi formati. La forma e la struttura garantiscono un posizionamento stabile e durevole dei marcatori combinabili singolarmente.

**Vantaggi:**

- Marcatori aperti per linee già cablate
- Variante di marcatore con protezione antirotazione per una siglatura combinata sicura
- Ideale per eventuali siglature aggiuntive
- Ingombro estremamente contenuto
- Risparmio di tempo grazie alle veloci clip di montaggio

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| Tipo       | CLI O 10-3 GE NE MP                                          |
| Nr.Cat.    | <a href="#">0689600000</a>                                   |
| Versione   | CableLine, Segnafili e segnacavi, 2 - 3 mm, 3 x 4 mm, giallo |
| GTIN (EAN) | 4008190104016                                                |
| CPZ        | 200 Pezzo                                                    |

**CableLine**  
**CLI O 10-3 GE NE MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|                     |        |                      |            |
|---------------------|--------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 4 mm   | Larghezza (pollici)  | 0,157 inch |
| Posizione verticale | 3 mm   | Altezza (pollici)    | 0,118 inch |
| Profondità          | 4 mm   | Profondità (pollici) | 0,157 inch |
| Peso netto          | 0,03 g |                      |            |

**Dati generali**

|                                                                 |                               |                                    |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------|
| Alogeni                                                         | Sì                            | Campo delle temperature di impiego | -30...80 °C |
| Caratteri stampati                                              | senza                         | Classe d'infiammabilità UL 94      | V-0         |
| Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 4                             | Colori                             | giallo      |
| Industrie consigliate                                           | Processo, Macchine            | Larghezza                          | 4 mm        |
| Materiale                                                       | PVC, flessibile, senza cadmio | Stampa                             | Neutro      |
| Tipo di stampa                                                  | Neutro                        | Versione                           | MultiPack   |

**Segnafile e segnacavi**

|                                       |                     |                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Alogeni                               | Sì                  | Diametro esterno conduttore           | 2 - 3 mm            |
| Diametro esterno del conduttore, max. | 3 mm                | Diametro esterno del conduttore, min. | 2 mm                |
| Sezione di collegamento cavo, max.    | 1,5 mm <sup>2</sup> | Sezione di collegamento cavo, min.    | 0,4 mm <sup>2</sup> |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
|---------------------|------------------------------|

**CableLine**  
**CLI O 10-3 GE NE MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**



Come da figura