

**Contatti a crimpare  
HDC C HX BM1.5AG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



La crimpatura è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro ed affidabile tra conduttore e contatto. Un collegamento crimpato ideale è a tenuta di gas e resistente alla corrosione.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                              |
| Tipo       | HDC C HX BM1.5AG                                                                                                             |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1002950000</a>                                                                                                   |
| Versione   | Connettori di potenza, Contatto a crimpare, MixMate, Femmina, Sezione di collegamento cavo, max.: 1.5, torniti, Lega di rame |
| GTIN (EAN) | 4032248697236                                                                                                                |
| CPZ        | 25 Pezzo                                                                                                                     |

**Contatti a crimpare  
HDC C HX BM1.5AG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|            |        |          |      |
|------------|--------|----------|------|
| Peso netto | 2,72 g | Diametro | 6 mm |
|------------|--------|----------|------|

**Conformità ambientale del prodotto**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Dati generali**

|                         |                         |                                                          |                     |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Cicli di inserimento    | ≥ 500                   | Diametro contatto Ø codolo                               | 4 mm                |
| Esecuzione inserto      | MixMate                 | Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento | 8 mm                |
| Materiale               | Lega di rame            | Procedimento di fabbricazione                            | torniti             |
| Resistenza di passaggio | ≤ 1 mΩ                  | Sezione di collegamento dei conduttori                   | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Superficie              | argento                 | Tipo                                                     | Femmina             |
| Tipo di collegamento    | Collegamento a crimpare |                                                          |                     |

**Connection data**

|                                    |                     |                         |      |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------|------|
| Sezione di collegamento cavo, max. | 1,5 mm <sup>2</sup> | Lunghezza di spellatura | 9 mm |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------|------|

**Design**

|                   |                     |                      |                         |
|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| Famiglia prodotti | Contatti a crimpare | Tipo di prodotto     | Contatto a crimpare     |
| Tipo              | Femmina             | Tipo di collegamento | Collegamento a crimpare |

**General data**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Cicli di inserimento | ≥ 500 |
|----------------------|-------|

**Material**

|           |              |
|-----------|--------------|
| Materiale | Lega di rame |
|-----------|--------------|

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000796    | ETIM 4.0   | EC000796    |
| ETIM 5.0   | EC000796    | ETIM 6.0   | EC000796    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-90 | eClass 7.1 | 27-44-02-90 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-90 | eClass 9.0 | 27-44-02-04 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-04 |            |             |

**Approvazioni**

Omologazioni



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Contatti a crimpare HDC C HX BM1.5AG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dati tecnici

### Downloads

|                     |                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo   | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                            |
| Dati ingegneristici | <a href="#">STEP</a>                                                    |