

**VG S (pressacavo standard in acciaio inossidabile)  
VGM16-SS 68 KB 4-8**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Questa serie di pressacavi in acciaio inox si presta in modo particolare per applicazioni industriali per le quali sia richiesto un grado di protezione IP68 ed è in grado di soddisfare requisiti estremi grazie all'elevata resistenza all'acqua di mare e agli urti.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | VGM16-SS 68 KB 4-8                                                                                                              |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1009850000</a>                                                                                                      |
| Versione   | VG S (pressacavo standard in acciaio inossidabile), Pressacavo, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, Acciaio inox 1.4305 (303) |
| GTIN (EAN) | 4032248714674                                                                                                                   |
| CPZ        | 50 Pezzo                                                                                                                        |

**VG S (pressacavo standard in acciaio inossidabile)  
VGM16-SS 68 KB 4-8**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dati tecnici**
**Dimensioni e peso**

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Lunghezza  | 30 mm   | Lunghezza (pollici) | 1,181 inch |
| Peso netto | 18,66 g |                     |            |

**Dati Generali**

|                                                |                           |                                                |                               |
|------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Apertura della chiave 1                        | 17 mm                     | Apertura della chiave 2                        | 19 mm                         |
| Campo delle temperature di impiego, max.       | 100 °C                    | Campo delle temperature di impiego, min.       | -40 °C                        |
| Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max. | 10 Nm                     | Coppia di serraggio dado esagonale cieco, min. | 8 Nm                          |
| Coppia di serraggio supporto, max.             | 12 Nm                     | Coppia di serraggio supporto, min.             | 15 Nm                         |
| Diametro cavo, esterno, max.                   | 8 mm                      | Diametro cavo, esterno, min.                   | 4 mm                          |
| Filettatura (esterna)                          | M 16                      | Grado di protezione                            | IP69K, IP68 - 5 bar (30 min.) |
| Inserto di tenuta stagna                       | CR                        | Lunghezza filettatura                          | 7 mm                          |
| Materiale                                      | Acciaio inox 1.4305 (303) | O-ring                                         | NBR                           |
| Passo del filetto                              | 1,5 mm                    | Pressacavi                                     | metrico                       |
| morsetto                                       | poliammide 6              |                                                |                               |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0   | EC002625    | ETIM 5.0   | EC002625    |
| ETIM 6.0   | EC000441    | eClass 6.2 | 27-18-92-34 |
| eClass 7.1 | 27-18-92-34 | eClass 8.1 | 27-18-92-34 |
| eClass 9.0 | 27-14-44-32 | eClass 9.1 | 27-14-44-32 |

**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Downloads**

|                     |                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo   | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                              |
| Dati ingegneristici | <a href="#">STEP</a>                                                      |