

TM
TM 205/12 V0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Come da figura

La vasta gamma di segnafili TM è adatta a un impiego universale. Questi segnafili sono utilizzabili per un vasto campo di applicazioni, dai conduttori sottili ai cavi di grande diametro esterno. Questa gamma offre marcatori con la migliore protezione contro le sollecitazioni esterne. I segnafili TM garantiscono massima flessibilità di montaggio. Sono disponibili in cinque diverse lunghezze (12, 15, 18, 20, 30 mm) e undici formati: un tipo di marcatore per tutti segnafili.

- Protezione ottimale dei marcatori siglati
- Ampio campo d'impiego per conduttori e cavi
- Un tipo di marcatore per tutte le sezioni
- TMX 30 per il montaggio con fascette serracavo (larghezza 4,6 mm)

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TM 205/12 V0
Nr.Cat.	1806190000
Versione	TM, Presa per spina x 14 mm, PVC, Colori: trasparente, Diametro esterno conduttore: 10 - 14 mm
GTIN (EAN)	4032248275700
CPZ	200 Pezzo

TM
TM 205/12 V0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	14 mm	Larghezza (pollici)	0,551 inch
Posizione verticale	12 mm	Altezza (pollici)	0,472 inch
Profondità	14 mm	Profondità (pollici)	0,551 inch
Peso netto	0,925 g		

Dati generali

Campo delle temperature di impiego	-40...80 °C	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Colori	trasparente	Industrie consigliate	Trasporti, Macchine
Larghezza	14 mm	Materiale	PVC
Tipo di stampa	Neutro		

Segnafili e segnacavi

Diametro esterno conduttore	10 - 14 mm	Diametro esterno del conduttore, max.	14 mm
Diametro esterno del conduttore, min.	10 mm	Sezione di collegamento cavo, max.	35 mm ²
Sezione di collegamento cavo, min.	16 mm ²		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP
Notifica modifica prodotto	PCN Transparent Sleeves_DE PCN Transparent Sleeves_EN