

**Accessori**  
**STB 8.5/5/2.3/M3 SAK2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustrazione del prodotto**

Come da figura

**Klippon® Connect con tecnologia a staffa di serraggio**

L'elevata affidabilità e la varietà delle forme delle morsettiere con collegamento a staffa di serraggio, rendono la progettazione più semplice ed il funzionamento più sicuro. Klippon® Connect offre una risposta garantita ad una vasta gamma di necessità diverse.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Tipo       | STB 8.5/5/2.3/M3 SAK2.5    |
| Nr.Cat.    | <a href="#">0280600000</a> |
| Versione   | Accessori, Presa per spina |
| GTIN (EAN) | 4008190023188              |
| CPZ        | 50 Pezzo                   |

**Accessori**  
**STB 8.5/5/2.3/M3 SAK2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|            |       |                      |            |
|------------|-------|----------------------|------------|
| Profondità | 12 mm | Profondità (pollici) | 0,472 inch |
| Peso netto | 1,1 g |                      |            |

**Temperature**

|                                |               |                                |       |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------|-------|
| Temperatura di magazzino, max. | 40 °C         | Temperatura di magazzino, min. | 10 °C |
| Temperatura di magazzino       | 10 °C...40 °C |                                |       |

**Conformità ambientale del prodotto**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Altri dati tecnici**

|                                  |             |                         |                   |
|----------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| Esecuzione a prova di esplosione | No          | Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
| Tipo di fissaggio                | se avvitato |                         |                   |

**Dati caratteristici del sistema**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Versione | per guide di supporto |
|----------|-----------------------|

**Dati dei materiali**

|           |              |            |         |
|-----------|--------------|------------|---------|
| Materiale | rame - zinco | Superficie | zincato |
| Colori    | grigio       |            |         |

**Dimensioni**

|                  |      |                       |      |
|------------------|------|-----------------------|------|
| Diametro esterno | 5 mm | Profondità di innesto | 7 mm |
|------------------|------|-----------------------|------|

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001134    | ETIM 4.0   | EC001134    |
| ETIM 5.0   | EC001134    | ETIM 6.0   | EC002848    |
| UNSPSC     | 30-21-18-11 | eClass 5.1 | 27-14-11-45 |
| eClass 6.2 | 27-14-92-14 | eClass 7.1 | 27-14-92-14 |
| eClass 8.1 | 27-14-92-14 | eClass 9.0 | 27-14-11-92 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-92 |            |             |

**Approvazioni**

Omologazioni



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo     | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Dati ingegneristici   | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Dati ingegneristici   | <a href="#">STEP</a>                            |
| Documentazione utente | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |