

**Accessori  
MOFU 35****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto****Schermatura e messa a terra**

I conduttori di protezione e i terminali di schermatura Weidmüller dispongono di diverse tecnologie di collegamento, che vi permettono di proteggere efficacemente il personale e le apparecchiature dalle interferenze, ad esempio dei campi elettrici o magnetici. La gamma di Weidmüller si completa con una ampia varietà di accessori.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| Tipo       | MOFU 35                                      |
| Nr.Cat.    | <a href="#">0495660000</a>                   |
| Versione   | Accessori, Piede di montaggio, poliammide 66 |
| GTIN (EAN) | 4008190048518                                |
| CPZ        | 20 Pezzo                                     |

**Accessori  
MOFU 35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|                     |          |                      |            |
|---------------------|----------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 18 mm    | Larghezza (pollici)  | 0,709 inch |
| Posizione verticale | 58 mm    | Altezza (pollici)    | 2,283 inch |
| Profondità          | 18,35 mm | Profondità (pollici) | 0,722 inch |
| Peso netto          | 5,935 g  |                      |            |

**Temperature**

|                                        |        |                                        |        |
|----------------------------------------|--------|----------------------------------------|--------|
| Temperatura d'esercizio continuo, min. | -50 °C | Temperatura d'esercizio continuo, max. | 100 °C |
|----------------------------------------|--------|----------------------------------------|--------|

**Altri dati tecnici**

|                                  |             |                   |             |
|----------------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Esecuzione a prova di esplosione | No          | Lati aperti       | destra      |
| Tipo di fissaggio                | innestabile | Tipo di montaggio | innestabile |

**Dati caratteristici del sistema**

|          |                    |                                |    |
|----------|--------------------|--------------------------------|----|
| Versione | Piede di montaggio | Piastra terminale (necessaria) | No |
| Guida    | TS 35              |                                |    |

**Dati dei materiali**

|           |               |                               |       |
|-----------|---------------|-------------------------------|-------|
| Materiale | poliammide 66 | Materiale isolante            | PA 66 |
| Colori    | arancione     | Classe d'infiammabilità UL 94 | V-2   |

**Dimensioni**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Passo in mm (P) | 18 mm |
|-----------------|-------|

**Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)**

|                           |         |                      |                     |
|---------------------------|---------|----------------------|---------------------|
| Direzione di collegamento | in alto | Tipo di collegamento | Molla autobloccante |
|---------------------------|---------|----------------------|---------------------|

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000897    | ETIM 4.0   | EC000897    |
| ETIM 5.0   | EC000897    | ETIM 6.0   | EC002848    |
| UNSPSC     | 30-21-18-11 | eClass 5.1 | 27-14-11-45 |
| eClass 6.2 | 27-14-92-14 | eClass 7.1 | 27-14-92-14 |
| eClass 8.1 | 27-14-92-14 | eClass 9.0 | 27-14-11-92 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-92 |            |             |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo     | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Dati ingegneristici   | <a href="#">EPLAN.WSCAD</a>                     |
| Dati ingegneristici   | <a href="#">STEP</a>                            |
| Documentazione utente | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |