

**Morsetti a bullone  
WAH 70 BE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto****Klippon® Connect con tecnologia a bullone**

I morsetti a perno di Weidmüller sono un'alternativa sicura e robusta in condizioni ambientali particolarmente difficili. La vasta gamma di accessori e la qualità della lavorazione assicurano una elevata produttività durante le fasi di progettazione e montaggio, oltre ad un funzionamento sicuro.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| Tipo       | WAH 70 BE                                              |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1064560000</a>                             |
| Versione   | Morsetti a bullone, Calotta di copertura, beige, 31 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190174736                                          |
| CPZ        | 20 Pezzo                                               |

## Morsetti a bullone WAH 70 BE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

|                     |         |                      |            |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 31 mm   | Larghezza (pollici)  | 1,22 inch  |
| Posizione verticale | 85 mm   | Altezza (pollici)    | 3,346 inch |
| Profondità          | 29,9 mm | Profondità (pollici) | 1,177 inch |
| Peso netto          | 8,602 g |                      |            |

### Temperature

|                                        |               |                                        |        |
|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------|
| Temperatura di magazzino, max.         | 40 °C         | Temperatura di magazzino, min.         | 10 °C  |
| Temperatura di magazzino               | 10 °C...40 °C | Temperatura d'esercizio continuo, min. | -50 °C |
| Temperatura d'esercizio continuo, max. | 100 °C        |                                        |        |

### Altri dati tecnici

|                                  |             |                         |                   |
|----------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| Esecuzione a prova di esplosione | No          | Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
| Tipo di fissaggio                | innestabile |                         |                   |

### Dati dei materiali

|                               |               |        |       |
|-------------------------------|---------------|--------|-------|
| Materiale                     | poliammide 66 | Colori | beige |
| Classe d'inflammabilità UL 94 | V-2           |        |       |

### Dimensioni

|                 |       |                   |       |
|-----------------|-------|-------------------|-------|
| Passo in mm (P) | 32 mm | Sfalsamento TS 35 | 19 mm |
|-----------------|-------|-------------------|-------|

### Classificazioni

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000886    | ETIM 4.0   | EC000886    |
| ETIM 5.0   | EC000886    | ETIM 6.0   | EC002848    |
| UNSPSC     | 30-21-18-27 | eClass 5.1 | 27-14-11-33 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-33 | eClass 7.1 | 27-14-11-33 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-33 | eClass 9.0 | 27-14-11-92 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-92 |            |             |

### Approvazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Downloads

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo     | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Dati ingegneristici   | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Dati ingegneristici   | <a href="#">STEP</a>                            |
| Documentazione utente | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |