

**Serie W  
WZAD120**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustrazione del prodotto****Klippon® Connect con tecnologia a staffa di serraggio**

L'elevata affidabilità e la varietà delle forme delle morsettiere con collegamento a staffa di serraggio, rendono la progettazione più semplice ed il funzionamento più sicuro. Klippon® Connect offre una risposta garantita ad una vasta gamma di necessità diverse.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Tipo       | WZAD120                             |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1066100000</a>          |
| Versione   | Serie W, Collegamento supplementare |
| GTIN (EAN) | 4008190017019                       |
| CPZ        | 10 Pezzo                            |

**Serie W  
WZAD120**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|                     |          |                      |            |
|---------------------|----------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 24 mm    | Larghezza (pollici)  | 0,945 inch |
| Posizione verticale | 44,41 mm | Altezza (pollici)    | 1,748 inch |
| Profondità          | 10 mm    | Profondità (pollici) | 0,394 inch |
| Peso netto          | 7,6 g    |                      |            |

**Temperature**

|                                        |               |                                        |        |
|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------|
| Temperatura di magazzino, max.         | 40 °C         | Temperatura di magazzino, min.         | 10 °C  |
| Temperatura di magazzino               | 10 °C...40 °C | Temperatura d'esercizio continuo, min. | -50 °C |
| Temperatura d'esercizio continuo, max. | 120 °C        |                                        |        |

**Dati caratteristici del sistema**

|                                           |                               |                 |   |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---|
| Versione                                  | Collegamento<br>supplementare | Numero di piani | 1 |
| Numero dei punti di serraggio per piano 1 |                               |                 |   |

**Dati dei materiali**

|           |               |        |                |
|-----------|---------------|--------|----------------|
| Materiale | rame stagnato | Colori | grigio argento |
|-----------|---------------|--------|----------------|

**Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Numero di collegamenti | 1 |
|------------------------|---|

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000897    | ETIM 4.0   | EC000897    |
| ETIM 5.0   | EC000897    | ETIM 6.0   | EC002848    |
| eClass 6.2 | 27-14-11-45 | eClass 7.1 | 27-14-92-14 |
| eClass 8.1 | 27-14-92-14 | eClass 9.0 | 27-14-11-92 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-92 |            |             |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo     | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Dati ingegneristici   | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Dati ingegneristici   | <a href="#">STEP</a>                            |
| Documentazione utente | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |