TERMSERIES
TOZ 120VAC RC 48VDC0,1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto



Come da figura

Accoppiatori a relè a stato solido completi TERMSERIES, versioni in uscita da 3 a 48 V DC 0,1 A, composti da un relè a stato solido e una base con ingresso AC/DC/UC
Disponibili in diverse varianti:
- con collegamento a molla autobloccante
- con larghezza 6,4 mm
- In opzione con ingresso multitensione: da 24 a 230 V UC
- Con diversi circuiti di protezione in ingresso (diodo ad oscillazione libera, elemento RC)
- Leva di sgancio luminosa

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TOZ 120VAC RC 48VDC0,1A
Nr.Cat.	1127110000
Versione	TERMSERIES, Relè a stato solido, 1 contatto NA (Transistor bipolare), Tensione nominale: 120 V AC ±10 % , Tensione di commutazione nominale: 0... 48 V DC, Corrente permanente: 100 mA, Molla autobloccante
GTIN (EAN)	4032248909162
CPZ	10 Pezzo

TERMSERIES
TOZ 120VAC RC 48VDC0,1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	6,4 mm	Larghezza (pollici)	0,252 inch
Posizione verticale	90,5 mm	Altezza (pollici)	3,563 inch
Profondità	87,8 mm	Profondità (pollici)	3,457 inch
Peso netto	30,7 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	60 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-20 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.	70 °C	Temperatura di magazzinaggio, min.	-40 °C
Umidità	5–95 % umidità rel., T_u= 40°C, senza condensazione	Temperatura d'esercizio	-20 °C...60 °C
Temperatura di magazzinaggio	-40 °C...70 °C		

Probabilità di guasto

MTTF	1.079 Anni

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Dati di dimensionamento UL

Temperatura ambiente (operativa), max.	60 °C	Sezione di collegamento AWG, min.	AWG 26
Sezione di collegamento AWG, max.	AWG 14	Tipo di cavo	conduttore rigido in rame, conduttore flessibile in rame
Grado di lordura	2		

lato di comando

Tensione nominale	120 V AC ±10 %	Flusso di comando nominale	7 mA AC (±20 %)
Potenza nominale	0,84 VA	Tensione di inserzione/disinserzione	79 V / 60 V AC
Indicatore di stato	LED verde	Circuito di protezione	Raddrizzatore, Elemento RC
Filtro RC	94 Ω / 100 nF	La tensione bobina del relè sostituivo devia dalla tensione pilota di dimensionamento	Sì
Tensione bobina del relè sostitutivo	60 V DC		

Lato di carico

Tensione di commutazione nominale	0...48 V DC	Corrente permanente	100 mA
Corrente di commutazione nominale	100 mA	Ritardo all'inserzione	< 6,5 ms
Ritardo alla disinserzione	< 10 ms	Caduta di tensione con carico max.	≤ 1 V
Corrente di dispersione	< 10 µA	Corrente di commutazione min.	500 µA
A prova di cortocircuito	No	Circuito di protezione lato di carico	Diodo a corsa libera
frequenza di commutazione max. (tensione di comando AC)	3 Hz		

Dati di contatto

Tipo di contatto	1 contatto NA (Transistor bipolare)

TERMSERIES
TOZ 120VAC RC 48VDC0,1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dati generali

Guida	TS 35	Colori	Nero
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		

Coordinamento dell'isolamento

Tensione nominale	300 V	Grado di lordura	2
Classe di sovratensione	III	Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico	≥ 5,5 mm
Rigidità dielettrica lato comando - lato di carico	2,5 kV_{eff}	Rigidità dielettrica rispetto alla guida di supporto	4 kV_{eff} / 1 min.
Tensione impulsiva massima	6 kV (1,2/50 µs)	Grado di protezione	IP20

Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme

Norme	DIN EN 50178	N° Certificato (cULus)	E141197

Dati di collegamento

Tecnica di collegamento cavi	Molla autobloccante	Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento	8 mm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento	1,5 mm²	Campo di sezioni, min.	0,14 mm²
Campo di sezioni, max.	2,5 mm²	Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 26
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 14	Sezione di collegamento cavo, rigido, min.	0,14 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max.	2,5 mm²	Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.	0,14 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	2,5 mm²	Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. (AWG)	AWG 26
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. (AWG)	AWG 14	Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.	0,14 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.	1,5 mm²	Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), min.	0,14 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), max.	1,5 mm²	Terminali doppi, min.	0,5 mm²
Terminali doppi, max.	1 mm²	Dimensione lama	0,6 x 3,5 mm
Calibro a norma 60 947-1	A1, B1		

Classificazioni

ETIM 4.0	EC001504	ETIM 5.0	EC001504
ETIM 6.0	EC001504	eClass 6.2	27-27-09-90
eClass 7.1	27-27-09-90	eClass 8.1	27-27-09-90
eClass 9.0	27-37-16-04	eClass 9.1	27-37-16-04

Approvazioni

Omologazioni

ROHS	Conforme

TERMSERIES
TOZ 120VAC RC 48VDC0,1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Downloads


Brochure/Catalogo	CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP
Documentazione utente	Operating Instructions
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	DE_PA_5600_160229_002.pdf

TERMSERIES
TOZ 120VAC RC 48VDC0,1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com


Disegni

Schema elettrico



*Conntact is assembled in socket but not used with solid-state relays

Dimensional drawing




TERMSERIES
TOZ 120VAC RC 48VDC0,1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Miscellaneous



Codici dei modelli