

Accessori
VG16 HQ K68 9-12SH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Con blueglobe®, Weidmüller ha introdotto nel proprio portafoglio i pressacavi di Pflitsch, che convincono sia in termini di affidabilità che di funzionalità.

Un'ampia gamma di chiusure da 1,5 a 77 mm con solo 11 pressacavi grazie agli inserti rimovibili, una sigillatura altamente efficace, un eccellente fermacavo e un O-ring a monte con guida scanalata - queste sono le caratteristiche dei pressacavi blueglobe®, offerti da Weidmüller in ottone e acciaio inox.

Il cuore del pressacavo blueglobe® è la guarnizione sferica che stringe il cavo con dolcezza e su un'ampia superficie. In questo modo si evita definitivamente l'incisivo effetto tacca che si riscontra invece comunemente con i sistemi lamellari.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VG16 HQ K68 9-12SH
Nr.Cat.	1045530000
Versione	Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, poliammide 6
GTIN (EAN)	4032248779437
CPZ	1 Pezzo

Accessori
VG16 HQ K68 9-12SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso netto	12,26 g
------------	---------

Temperature

Valori limite di temperatura	-40 °C ... 130 °C
------------------------------	-------------------

Design

Famiglia prodotti	Accessori	Tipo di prodotto	Pressacavo
Diametro del cavo, max.	12 mm	Apertura della chiave	30 mm

General data

Grandezza	HQ	Grado di protezione	IP68
-----------	----	---------------------	------

Material

Materiale	poliammide 6
-----------	--------------

Dati generali

Apertura della chiave	30 mm	Coppia di serraggio, max.	6 Nm
Diametro del cavo, max.	12 mm	Diametro del cavo, min.	9 mm
Filettatura (interna)	PG 16	Grado di protezione	IP68
Grandezza	HQ	Materiale	poliammide 6
Materiale guarnizione	TPE	Pressacavi	PG 16

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000441	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Dati ingegneristici	EPLAN.WSCAD