

**Serie W  
WQV 10/3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustrazione del prodotto****Klippon® Connect con tecnologia a staffa di serraggio**

L'elevata affidabilità e la varietà delle forme delle morsettiere con collegamento a staffa di serraggio, rendono la progettazione più semplice ed il funzionamento più sicuro. Klippon® Connect offre una risposta garantita ad una vasta gamma di necessità diverse.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | WQV 10/3                                                            |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1054960000</a>                                          |
| Versione   | Serie W, Collegamento trasversale®, per morsetti, Numero di poli: 3 |
| GTIN (EAN) | 4008190079079                                                       |
| CPZ        | 50 Pezzo                                                            |

**Serie W**  
**WQV 10/3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|                     |         |                      |            |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 7,55 mm | Larghezza (pollici)  | 0,297 inch |
| Posizione verticale | 26,8 mm | Altezza (pollici)    | 1,055 inch |
| Profondità          | 18 mm   | Profondità (pollici) | 0,709 inch |
| Peso netto          | 5,5 g   |                      |            |

**Temperature**

|                                        |               |                                        |        |
|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------|
| Temperatura di magazzino, max.         | 40 °C         | Temperatura di magazzino, min.         | 10 °C  |
| Temperatura di magazzino               | 10 °C...40 °C | Temperatura d'esercizio continuo, min. | -60 °C |
| Temperatura d'esercizio continuo, max. | 130 °C        |                                        |        |

**Altri dati tecnici**

|                         |                   |                   |             |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto | Tipo di fissaggio | se avvitato |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dati caratteristici del sistema**

|          |              |                                                |            |
|----------|--------------|------------------------------------------------|------------|
| Versione | per morsetti | Coppia di serraggio (collegamento trasversale) | 0.5...1 Nm |
|----------|--------------|------------------------------------------------|------------|

**Dati dei materiali**

|                               |       |        |        |
|-------------------------------|-------|--------|--------|
| Materiale                     | PA 66 | Colori | giallo |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0   |        |        |

**Dati dimensionamento**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Corrente nominale | 63 A |
|-------------------|------|

**Dimensioni**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Passo in mm (P) | 9,9 mm |
|-----------------|--------|

**Ponticelli di collegamento**

|                                                   |              |                                         |                           |
|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Campo della coppia di serraggio vite di fissaggio | 0,5...1,0 Nm | Corrente di dimensionamento multipolare | 57 A                      |
| Numero di morsetti ponticellati                   | 3            | Tipo                                    | Collegamento trasversale@ |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000489    | ETIM 4.0   | EC000489    |
| ETIM 5.0   | EC000489    | ETIM 6.0   | EC000489    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-40 | eClass 7.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-40 | eClass 9.0 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-40 |            |             |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Serie W  
WQV 10/3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Downloads**

|                       |                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo     | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>                                                      |
| Dati ingegneristici   | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                 |
| Dati ingegneristici   | <a href="#">08873_WQV_10-3_DXF.dxf</a><br><a href="#">STEP</a>                           |
| Documentazione utente | <a href="#">Beipackzettel_WQV.pdf</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |