


**Serie W  
WQV 70/95/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustrazione del prodotto****Klippon® Connect con tecnologia a staffa di serraggio**

L'elevata affidabilità e la varietà delle forme delle morsettiere con collegamento a staffa di serraggio, rendono la progettazione più semplice ed il funzionamento più sicuro. Klippon® Connect offre una risposta garantita ad una vasta gamma di necessità diverse.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | WQV 70/95/2                                                         |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1063500000</a>                                          |
| Versione   | Serie W, Collegamento trasversale®, per morsetti, Numero di poli: 2 |
| GTIN (EAN) | 4008190028329                                                       |
| CPZ        | 5 Pezzo                                                             |

**Serie W**  
**WQV 70/95/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|                     |         |                      |            |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 10 mm   | Larghezza (pollici)  | 0,394 inch |
| Posizione verticale | 37 mm   | Altezza (pollici)    | 1,457 inch |
| Profondità          | 61,6 mm | Profondità (pollici) | 2,425 inch |
| Peso netto          | 101,6 g |                      |            |

**Temperature**

|                                |               |                                |       |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------|-------|
| Temperatura di magazzino, max. | 40 °C         | Temperatura di magazzino, min. | 10 °C |
| Temperatura di magazzino       | 10 °C...40 °C |                                |       |

**Altri dati tecnici**

|                         |                   |                   |             |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto | Tipo di fissaggio | se avvitato |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dati caratteristici del sistema**

|          |              |                                                |          |
|----------|--------------|------------------------------------------------|----------|
| Versione | per morsetti | Coppia di serraggio (collegamento trasversale) | 2...3 Nm |
|----------|--------------|------------------------------------------------|----------|

**Dati dei materiali**

|           |               |        |                |
|-----------|---------------|--------|----------------|
| Materiale | rame stagnato | Colori | grigio argento |
|-----------|---------------|--------|----------------|

**Dati dimensionamento**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Corrente nominale | 232 A |
|-------------------|-------|

**Dimensioni**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Passo in mm (P) | 27 mm |
|-----------------|-------|

**Ponticelli di collegamento**

|                                      |       |                                         |                           |
|--------------------------------------|-------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Corrente di dimensionamento a 2 poli | 232 A | Corrente di dimensionamento multipolare | 192 A                     |
| Numero di morsetti ponticellati      | 2     | Tipo                                    | Collegamento trasversale@ |

**Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)**

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Coppia di serraggio, max. | 3 Nm |
|---------------------------|------|

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000489    | ETIM 4.0   | EC000489    |
| ETIM 5.0   | EC000489    | ETIM 6.0   | EC000489    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-40 | eClass 7.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-40 | eClass 9.0 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-40 |            |             |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Serie W**  
**WQV 70/95/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dati tecnici

### Downloads

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo     | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Dati ingegneristici   | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Dati ingegneristici   | <a href="#">STEP</a>                            |
| Documentazione utente | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |