

**TM**  
**TM 206/18 V0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Come da figura

La vasta gamma di segnafili TM è adatta a un impiego universale. Questi segnafili sono utilizzabili per un vasto campo di applicazioni, dai conduttori sottili ai cavi di grande diametro esterno. Questa gamma offre marcatori con la migliore protezione contro le sollecitazioni esterne. I segnafili TM garantiscono massima flessibilità di montaggio. Sono disponibili in cinque diverse lunghezze (12, 15, 18, 20, 30 mm) e undici formati: un tipo di marcatore per tutti segnafili.

- Protezione ottimale dei marcatori siglati
- Ampio campo d'impiego per conduttori e cavi
- Un tipo di marcatore per tutte le sezioni
- TMX 30 per il montaggio con fascette serracavo (larghezza 4,6 mm)

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | TM 206/18 V0                                                                                   |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1806320000</a>                                                                     |
| Versione   | TM, Presa per spina x 18 mm, PVC, Colori: trasparente, Diametro esterno conduttore: 14 - 22 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248275830                                                                                  |
| CPZ        | 200 Pezzo                                                                                      |

**TM**  
**TM 206/18 V0**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici**
**Dimensioni e peso**

|                     |        |                      |            |
|---------------------|--------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 18 mm  | Larghezza (pollici)  | 0,709 inch |
| Posizione verticale | 18 mm  | Altezza (pollici)    | 0,709 inch |
| Profondità          | 18 mm  | Profondità (pollici) | 0,709 inch |
| Peso netto          | 1,82 g |                      |            |

**Dati generali**

|                                    |             |                               |                     |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|
| Campo delle temperature di impiego | -40...80 °C | Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0                 |
| Colori                             | trasparente | Industrie consigliate         | Trasporti, Macchine |
| Larghezza                          | 18 mm       | Materiale                     | PVC                 |
| Tipo di stampa                     | Neutro      |                               |                     |

**Segnafili e segnacavi**

|                                       |                    |                                       |                     |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Diametro esterno conduttore           | 14 - 22 mm         | Diametro esterno del conduttore, max. | 22 mm               |
| Diametro esterno del conduttore, min. | 14 mm              | Sezione di collegamento cavo, max.    | 120 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento cavo, min.    | 35 mm <sup>2</sup> |                                       |                     |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                            |                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dati ingegneristici        | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                 |
| Dati ingegneristici        | <a href="#">STEP</a>                                                                     |
| Notifica modifica prodotto | <a href="#">PCN Transparent Sleeves_DE</a><br><a href="#">PCN Transparent Sleeves_EN</a> |