


**OMNIMATE Signal - Serie LM  
LM 5.00/07/180 3.5SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustrazione del prodotto**

Come da figura

Morsetto per circuito stampato con collaudato collegamento a staffa di serraggio nel passo 5,00 e 5,08 mm. Direzione d'uscita del conduttore a 90°, 135° e 180°. Adatto per sezioni del cavo fino a 2,5 mm<sup>2</sup>.

**Dati generali per l'ordinazione**

|                    |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                      |
| Tipo               | LM 5.00/07/180 3.5SN OR BX                                                                                                                                                                           |
| Nr.Cat.            | <a href="#">1234270000</a>                                                                                                                                                                           |
| Versione           | Morsetti per circuito stampato, 5.00 mm, Numero di poli: 7, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max.: 2.5 mm <sup>2</sup> , Box |
| GTIN (EAN)         | 4050118018547                                                                                                                                                                                        |
| CPZ                | 50 Pezzo                                                                                                                                                                                             |
| Parametri prodotto | IEC: 630 V / 17.5 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup><br>UL: 300 V / 15 A / AWG 24 - AWG 14                                                                                                                |
| Imballaggio        | Box                                                                                                                                                                                                  |

## OMNIMATE Signal - Serie LM

### LM 5.00/07/180 3.5SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmüller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

|                      |            |                     |            |
|----------------------|------------|---------------------|------------|
| Larghezza            | 35,55 mm   | Larghezza (pollici) | 1,4 inch   |
| Posizione verticale  | 13,5 mm    | Altezza (pollici)   | 0,531 inch |
| Altezza minima       | 10 mm      | Profondità          | 13,8 mm    |
| Profondità (pollici) | 0,543 inch | Peso netto          | 8,4 g      |

### Parametri del sistema

|                                                         |                            |                                                   |                                   |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Famiglia prodotti                                       | OMNIMATE Signal - Serie LM | Tecnica di collegamento cavi                      | Collegamento a vite               |
| Montaggio su circuito stampato                          | Collegamento a saldare THT | Direzione d'uscita del conduttore                 | 180°                              |
| Passo in mm (P)                                         | 5 mm                       | Passo in pollici (P)                              | 0,197 inch                        |
| Numero di poli                                          | 7                          | assemblabile da parte del cliente                 | Sì                                |
| Numero massimo di poli ordinabili per fila              | 24                         | Lunghezza spina a saldare (l)                     | 3,5 mm                            |
| Dimensioni del codolo a saldare                         | 0,95 x 0,8 mm              | Diametro foro di equipaggiamento (D)              | 1,3 mm                            |
| Tolleranza diametro di equipaggiamento (D)              | + 0,1 mm                   | Numero di codoli a saldare per polo               | 1                                 |
| Lama cacciavite                                         | 0,6 x 3,5                  | Lama cacciavite norma                             | DIN 5264                          |
| Coppia di serraggio, min.                               | 0,4 Nm                     | Coppia di serraggio, max.                         | 0,5 Nm                            |
| Vite di serraggio                                       | M 2,5                      | Lunghezza di spellatura                           | 6 mm                              |
| L1 in mm                                                | 30 mm                      | L1 in pollici                                     | 1,181 inch                        |
| Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470 | IP 10                      | Protezione da contatto accidentale DIN VDE 57 106 | Sicurezza per il dorso della mano |
| Resistenza di passaggio                                 | 1,20 mΩ                    |                                                   |                                   |

### Dati del materiale

|                                                  |            |                                               |                             |
|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Materiale isolante                               | Wemid (PA) | Colori                                        | arancione                   |
| Tabella dei colori (simile)                      | RAL 2000   | Gruppo materiali isolanti                     | I                           |
| CTI                                              | ≥ 600      | Resistenza contro l'isolamento                | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω         |
| Classe d'infiammabilità UL 94                    | V-0        | GWIT                                          | 960 °C                      |
| GWFI                                             | 960 °C     | Materiale dei contatti                        | Lega di rame                |
| Superficie dei contatti                          | stagnato   | Rivestimento                                  | 1-3 µm Ni, 4-6 µm SN        |
| Tipo di stagnatura                               | opaco      | Struttura a strati del collegamento a saldare | 1-3 µm Ni / 4-6 µm Sn opaco |
| Temperatura di magazzinaggio, min.               | -25 °C     | Temperatura di magazzinaggio, max.            | 55 °C                       |
| Umidità relativa durante l'immagazzinaggio, max. | 80 %       | Temperatura d'esercizio, min.                 | -50 °C                      |
| Temperatura d'esercizio, max.                    | 120 °C     | Campo della temperatura di montaggio, min.    | -25 °C                      |
| Campo della temperatura di montaggio, max.       | 120 °C     |                                               |                             |

### Conduttori adatti al collegamento

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Campo di sezioni, min.                 | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Campo di sezioni, max.                 | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento cavo AWG, min. | AWG 24              |
| Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 14              |
| rigido, min. H05(07) V-U               | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| rigido, max. H05(07) V-U               | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Flessibile, min. H05(07) V-K           | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Flessibile, max. H05(07) V-K           | 2,5 mm <sup>2</sup> |

**OMNIMATE Signal - Serie LM**  
**LM 5.00/07/180 3.5SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici**

con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, min. 0,25 mm<sup>2</sup>

con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, max. 1,5 mm<sup>2</sup>

con terminale a norma DIN 46 228/1, min. 0,25 mm<sup>2</sup>

con terminale a norma DIN 46 228/1, max. 1,5 mm<sup>2</sup>

Calibro a tampone secondo EN 60999 a 2,4 mm x 1,5 mm; 1,9mm x b; ø

|                        |                                                        |                         |                             |
|------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Conduttore innestabile | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore | Tipo                    | con cablaggio di precisione |
|                        |                                                        | nominale                | 0,5 mm <sup>2</sup>         |
| AEH                    | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore | Lunghezza di spellatura | nominale 8 mm               |
|                        |                                                        | Lunghezza di spellatura | nominale 6 mm               |
| AEH                    | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore | Tipo                    | con cablaggio di precisione |
|                        |                                                        | nominale                | 0,75 mm <sup>2</sup>        |
| AEH                    | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore | Lunghezza di spellatura | nominale 8 mm               |
|                        |                                                        | Lunghezza di spellatura | nominale 6 mm               |
| AEH                    | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore | Tipo                    | con cablaggio di precisione |
|                        |                                                        | nominale                | 1 mm <sup>2</sup>           |
| AEH                    | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore | Lunghezza di spellatura | nominale 8 mm               |
|                        |                                                        | Lunghezza di spellatura | nominale 6 mm               |
| AEH                    | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore | Tipo                    | con cablaggio di precisione |
|                        |                                                        | nominale                | 0,25 mm <sup>2</sup>        |
| AEH                    | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore | Lunghezza di spellatura | nominale 8 mm               |
|                        |                                                        | Lunghezza di spellatura | nominale 5 mm               |
| AEH                    | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore | Tipo                    | con cablaggio di precisione |
|                        |                                                        | nominale                | 0,34 mm <sup>2</sup>        |
| AEH                    | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore | Lunghezza di spellatura | nominale 8 mm               |

Campo di serraggio max. 2,5 mm<sup>2</sup>

**Dati di dimensionamento secondo IEC**

Testato secondo lo standard

IEC 60664-1, IEC 61984

Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C)

16 A

Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C)

14,2 A

Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2

320 V

Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2

4 kV

Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3

4 kV

Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C)

17,5 A

Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C)

17,5 A

Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2

630 V

Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3

250 V

Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2

4 kV

Portata transitoria

3 x 1s mit 120 A

**OMNIMATE Signal - Serie LM**  
**LM 5.00/07/180 3.5SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dati di dimensionamento secondo CSA**

Istituto (CSA)



N° certificato (CSA)

200039-1815154

|                                        |                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione nominale (Gruppo B / CSA)     | 300 V                                                                                                  |
| Corrente nominale (Gruppo B / CSA)     | 18 A                                                                                                   |
| Sezione di collegamento cavo AWG, min. | AWG 24                                                                                                 |
| Riferimento ai valori di omologazione  | Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità. |

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Tensione nominale (Gruppo D / CSA)     | 300 V  |
| Corrente nominale (Gruppo D / CSA)     | 10 A   |
| Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 14 |

**Dati di dimensionamento sec. UL 1059**

Istituto (cURus)



N° certificato (cURus)

E60693

|                                        |                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059) | 300 V                                                                                                  |
| Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059) | 15 A                                                                                                   |
| Sezione di collegamento cavo AWG, min. | AWG 24                                                                                                 |
| Riferimento ai valori di omologazione  | Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità. |

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059) | 300 V  |
| Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059) | 10 A   |
| Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 14 |

**Imballaggio**

|               |     |               |   |
|---------------|-----|---------------|---|
| Imballaggio   | Box | Lunghezza VPE | 0 |
| Larghezza VPE | 0   | Altezza VPE   | 0 |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001284    | ETIM 4.0   | EC002643    |
| ETIM 5.0   | EC002643    | ETIM 6.0   | EC002643    |
| eClass 6.2 | 27-26-11-01 | eClass 7.1 | 27-44-04-01 |
| eClass 8.1 | 27-44-04-01 | eClass 9.0 | 27-44-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-44-04-01 |            |             |

**Note**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli</li> <li>• Terminali senza collare isolante secondo DIN 46228/1</li> <li>• Terminali con collare isolante DIN 46228/4</li> <li>• P su disegno = passo</li> <li>• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.</li> </ul> |
| Conformità IPC | Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.                                                                                                                                                          |

## OMNIMATE Signal - Serie LM LM 5.00/07/180 3.5SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dati tecnici

### Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

### Downloads

Brochure/Catalogo

[FL DRIVES EN](#)  
[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](#)  
[MB DEVICE MANUF. EN](#)  
[FL DRIVES DE](#)  
[CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN](#)  
[FL BUILDING SAFETY EN](#)  
[FL APPL LED LIGHTING EN](#)  
[FL INDUSTR.CONTROLS EN](#)  
[FL MACHINE SAFETY EN](#)  
[FL HEATING ELECTR EN](#)  
[FL APPL INVERTER EN](#)  
[FL\\_BASE\\_STATION\\_EN](#)  
[FL ELEVATOR EN](#)  
[FL POWER SUPPLY EN](#)  
[FL 72H SAMPLE SER EN](#)  
[PO OMNIMATE EN](#)

Dati ingegneristici

[EPLAN, WSCAD](#)

Dati ingegneristici

[STEP](#)

Omologazione/Certificato/Documento di conformità


[Declaration of the Manufacturer](#)

**OMNIMATE Signal - Serie LM**  
**LM 5.00/07/180 3.5SN OR BX**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Disegni**

**Dimensional drawing**



**Graph**





Derating curve valid for 5.00 & 5.08 pitch

WEITERGABE SOWIE VERVIELFÄLTIGUNG DIESES DOKUMENTS, VERWERTUNG UND MITTEILUNG SEINES INHALTS SIND VERBOTEN, SOWEIT NICHT AUSDRUECKLICH GESTATTET.  
ZUWIDERHANDLUNGEN VERPFLICHTEN ZU SCHADENERSATZ. ALLE RECHTE FUER DEN FALL DER PATENT-, GEBRAUCHSMUSTER- ODER GESCHMACKSMUSTEREINTRAGUNG VORBEHALTEN.  
THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPLICIT AUTHORIZATION IS PROHIBITED.  
OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES. WEIDMUELLER EXCLUSIVELY RESERVES THE RIGHT TO FILE FOR PATENTS, UTILITY MODELS OR DESIGNS.



WEIDMUELLER INTERFACE GmbH & Co.KG

MASSE OHNE TOLERANZ SIND KEINE PRUEFMASSE  
DIMS. WITHOUT TOLERANCE ARE NOT CONTROL DIMS.

09



| STIFTLÄNGE L<br>PIN LENGTH L | TOLERANZ<br>TOLERANCE |
|------------------------------|-----------------------|
| 3.5                          | 0.2<br>-0.2           |



|    |                         |           |                         |           |
|----|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| 24 | 115.00                  | 4.528     | 116.84                  | 4.600     |
| 23 | 110.00                  | 4.331     | 111.76                  | 4.400     |
| 22 | 105.00                  | 4.134     | 106.68                  | 4.200     |
| 21 | 100.00                  | 3.937     | 101.60                  | 4.000     |
| 20 | 95.00                   | 3.740     | 96.52                   | 3.800     |
| 19 | 90.00                   | 3.543     | 91.44                   | 3.600     |
| 18 | 85.00                   | 3.346     | 86.36                   | 3.400     |
| 17 | 80.00                   | 3.150     | 81.28                   | 3.200     |
| 16 | 75.00                   | 2.953     | 76.20                   | 3.000     |
| 15 | 70.00                   | 2.756     | 71.12                   | 2.800     |
| 14 | 65.00                   | 2.559     | 66.04                   | 2.600     |
| 13 | 60.00                   | 2.362     | 60.96                   | 2.400     |
| 12 | 55.00                   | 2.165     | 55.88                   | 2.200     |
| 11 | 50.00                   | 1.969     | 50.80                   | 2.000     |
| 10 | 45.00                   | 1.772     | 45.72                   | 1.800     |
| 9  | 40.00                   | 1.575     | 40.64                   | 1.600     |
| 8  | 35.00                   | 1.378     | 35.56                   | 1.400     |
| 7  | 30.00                   | 1.181     | 30.48                   | 1.200     |
| 6  | 25.00                   | 0.984     | 25.40                   | 1.000     |
| 5  | 20.00                   | 0.787     | 20.32                   | 0.800     |
| 4  | 15.00                   | 0.591     | 15.24                   | 0.600     |
| 3  | 10.00                   | 0.394     | 10.16                   | 0.400     |
| 2  | 5.00                    | 0.197     | 5.08                    | 0.200     |
| N  | L1 [mm]                 | L1 [inch] | L1 [mm]                 | L1 [inch] |
|    | P=5.00 mm,<br>0.197inch |           | P=5.08mm,<br>0.200 inch |           |

KUNDENZEICHNUNG  
CUSTOMER DRAWING

For the mounting of PCBs, it should be noted that the rated data stated in the catalog relates only to the PCB components alone.  
The necessary creepage and clearance paths must be observed in connection with the respective applicant in accordance to IEC 664 / VDE 0110.  
The current-carrying capacity and pitch tolerance is to be determined according to DIN IEC 326 part 3 very fine.

Weidmüller PCB components are tested to the DIN EN 61984 standard, and are valid for its field of application.  
Provided that the components are used to the intended purpose, all requirements with respect to the occurring of electrical, mechanical, thermic and corrosive stress will be satisfied.

|                                      |  |                          |        |              |                                                            |  |
|--------------------------------------|--|--------------------------|--------|--------------|------------------------------------------------------------|--|
| GENERAL TOLERANCE:<br>DIN ISO 2768-m |  | 78183/5<br>24.09.14 MA_J |        | 01           | CAT.NO.: .                                                 |  |
| RoHS COMPLIANT                       |  | MAX. NRN./NOS.           |        | MODIFICATION |                                                            |  |
| DRAWN                                |  | 31.03.2005               | XU_S   |              | LM 5.../.../180 ...<br>LEITERPLATTENKLEMME<br>PCB TERMINAL |  |
| RESPONSIBLE                          |  | GE_G                     |        |              |                                                            |  |
| CHECKED                              |  | 25.09.2014               | ZHOU_N |              |                                                            |  |
| SCALE: 2/1                           |  | APPROVED                 |        | XU_S         |                                                            |  |
| SUPERSEDES: .                        |  | PRODUCT FILE: LM         |        | 7065         |                                                            |  |

C 41709

DRAWING NO. SHEET 01 OF 01 SHEETS

ISSUE NO.

## Recommended wave soldering profiles

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Single Wave:



### Double Wave:



### Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.