

**Accessori  
EW 15/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto****Klippon® Connect con tecnologia a staffa di serraggio**

L'elevata affidabilità e la varietà delle forme delle morsettiere con collegamento a staffa di serraggio, rendono la progettazione più semplice ed il funzionamento più sicuro. Klippon® Connect offre una risposta garantita ad una vasta gamma di necessità diverse.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Tipo       | EW 15/2                           |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1071900000</a>        |
| Versione   | Accessori, Terminale di fissaggio |
| GTIN (EAN) | 4008190462949                     |
| CPZ        | 50 Pezzo                          |

**Accessori  
EW 15/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|                     |        |                      |            |
|---------------------|--------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 8 mm   | Larghezza (pollici)  | 0,315 inch |
| Posizione verticale | 27 mm  | Altezza (pollici)    | 1,063 inch |
| Profondità          | 25 mm  | Profondità (pollici) | 0,984 inch |
| Peso netto          | 5,16 g |                      |            |

**Temperature**

|                                        |        |                                        |        |
|----------------------------------------|--------|----------------------------------------|--------|
| Temperatura d'esercizio continuo, min. | -50 °C | Temperatura d'esercizio continuo, max. | 100 °C |
|----------------------------------------|--------|----------------------------------------|--------|

**Altri dati tecnici**

|         |            |                   |                   |
|---------|------------|-------------------|-------------------|
| Arresto | avvitabile | Tipo di montaggio | Montaggio diretto |
|---------|------------|-------------------|-------------------|

**Dati caratteristici del sistema**

|          |              |                                         |               |
|----------|--------------|-----------------------------------------|---------------|
| Versione | per morsetti | Coppia di serraggio (vite di montaggio) | 0,4...0,45 Nm |
| Guida    | TS 15        |                                         |               |

**Dati dei materiali**

|                               |          |        |             |
|-------------------------------|----------|--------|-------------|
| Materiale                     | Plastica | Colori | Beige scuro |
| Classe d'inflammabilità UL 94 | V-0      |        |             |

**Dimensioni**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Sfalsamento TS 15 | 13,5 mm |
|-------------------|---------|

**Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)**

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Dimensione lama | 0,6 x 3,5 mm |
|-----------------|--------------|

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001041    | ETIM 4.0   | EC001041    |
| ETIM 5.0   | EC001041    | ETIM 6.0   | EC001041    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-08-10-03 |
| eClass 6.2 | 27-08-10-03 | eClass 7.1 | 27-08-10-03 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-35 | eClass 9.0 | 27-14-11-35 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-35 |            |             |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                       |                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo     | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>                           |
| Dati ingegneristici   | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                  |
| Dati ingegneristici   | <a href="#">22353_EW_15-2_DXF.dxf</a><br><a href="#">STEP</a> |
| Documentazione utente | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>               |