

**Serie W  
WAP 2.5-10 4-6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustrazione del prodotto****Klippon® Connect con tecnologia a staffa di serraggio**

L'elevata affidabilità e la varietà delle forme delle morsettiere con collegamento a staffa di serraggio, rendono la progettazione più semplice ed il funzionamento più sicuro. Klippon® Connect offre una risposta garantita ad una vasta gamma di necessità diverse.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Tipo       | WAP 2.5-10 4-6             |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1272380000</a> |
| Versione   | Serie W, Terminale         |
| GTIN (EAN) | 4050118114881              |
| CPZ        | 50 Pezzo                   |

**Serie W**  
**WAP 2.5-10 4-6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|                     |         |                      |            |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 1,5 mm  | Larghezza (pollici)  | 0,059 inch |
| Posizione verticale | 56 mm   | Altezza (pollici)    | 2,205 inch |
| Profondità          | 33,5 mm | Profondità (pollici) | 1,319 inch |
| Peso netto          | 0,051 g |                      |            |

**Temperature**

|                                        |               |                                        |        |
|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------|
| Temperatura di magazzino, max.         | 40 °C         | Temperatura di magazzino, min.         | 10 °C  |
| Temperatura di magazzino               | 10 °C...40 °C | Temperatura d'esercizio continuo, min. | -60 °C |
| Temperatura d'esercizio continuo, max. | 130 °C        |                                        |        |

**Dati caratteristici del sistema**

|          |           |
|----------|-----------|
| Versione | Terminale |
|----------|-----------|

**Dati dei materiali**

|                               |       |        |             |
|-------------------------------|-------|--------|-------------|
| Materiale                     | Wemid | Colori | Beige scuro |
| Classe d'inflammabilità UL 94 | V-0   |        |             |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC000886    | ETIM 6.0   | EC000886    |
| eClass 6.2 | 27-14-11-33 | eClass 7.1 | 27-14-11-33 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-33 | eClass 9.1 | 27-14-11-33 |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                            |                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Dati ingegneristici        | <a href="#">EPLAN</a>                                                  |
| Dati ingegneristici        | <a href="#">STEP</a>                                                   |
| Documentazione utente      | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>                        |
| Notifica modifica prodotto | <a href="#">TI_910_WDU_6_SL_combination_of_accessories_20170517_BL</a> |