RIDERSERIES RCM
SCM-I QV S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto



Le vostre esigenze in merito alle combinazioni di relè all'interno degli
ambienti industriali sono molto elevate I nostri moduli relè della gamma D-SERIES sono stati
progettati specificatamente per le applicazioni industriali più impegnative
Let’s connect.
In molte applicazioni industriali le tensioni tra 110 e 220 V
sono utilizzare per il controllo degli attuatori. Con correnti di carico superiori a 100 mA,
queste tensioni elevate formano degli archi che usurano fortemente i
contatti dei relè.
I nostri moduli relè D-SERIES sono stati progettati appositamente per un utilizzo universale
in un'ampia gamma di applicazioni industriali. Sono molto più affidabili
rispetto alle soluzioni convenzionali, facendovi così risparmiare sui costi di manutenzione e
sostituzione.
Grazie a contatti collegati in serie, magneti di estinzione integrati e
contatti a scarsa usura, gli archi sono
efficacemente soppressi nei prodotti D-SERIES, ed il risultato è una vita di servizio notevolmente allungata.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SCM-I QV S
Nr.Cat.	1132080000
Versione	RIDERSERIES RCM, Collegamento trasversale@
GTIN (EAN)	4032248912193
CPZ	10 Pezzo

RIDERSERIES RCM
SCM-I QV S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Peso netto	6,7 g

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-45 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.	85 °C	Temperatura di magazzinaggio, min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio	-45 °C...70 °C	Temperatura di magazzinaggio	-40 °C...85 °C

Dati per il collegamento trasversale

Corrente di dimensionamento	12 A	Isolamento	Sì
Protezione da contatto accidentale	Sì	Colori	bianco
Numero di morsetti ponticellati	6	Passo in mm (P)	27 mm
Versione	può essere tagliato a misura		

Dati generali

Versione	può essere tagliato a misura	Colori	bianco

Dati di collegamento

Passo in mm (P)	27 mm

Classificazioni

ETIM 4.0	EC000489	ETIM 5.0	EC002586
ETIM 6.0	EC002586	eClass 6.2	27-14-11-40
eClass 7.1	27-37-92-08	eClass 8.1	27-37-92-08
eClass 9.1	27-37-16-92		

Approvazioni

Omologazioni	EAC
ROHS	Conforme

Downloads


Brochure/Catalogo	CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP

RIDERSERIES RCM
SCM-I QV S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com


Disegni

Esempio d'uso



Innestare i collegamenti trasversali nei connettori del cavo

Esempio d'uso



Ponticelli di collegamento trasversale allo stesso collegamento sulla base vicina