

**VG MS (pressacavo standard in ottone)  
VG 29-MS68****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Pressacavi che rispondono all'elevato grado di protezione  
IP 68.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                      |
| Tipo       | VG 29-MS68                                                                                                                                           |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1569120000</a>                                                                                                                           |
| Versione   | VG MS (pressacavo standard in ottone),<br>Pressacavo, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max.<br>25 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), ottone,<br>nichelato |
| GTIN (EAN) | 4008190176419                                                                                                                                        |
| CPZ        | 10 Pezzo                                                                                                                                             |

**VG MS (pressacavo standard in ottone)  
VG 29-MS68**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Lunghezza  | 46,5 mm | Lunghezza (pollici) | 1,831 inch |
| Peso netto | 133,4 g |                     |            |

**Conformità ambientale del prodotto**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Dati Generali**

|                                                         |                              |                                                |                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| Apertura della chiave 1                                 | 40 mm                        | Apertura della chiave 2                        | 40 mm                        |
| Campo delle temperature di impiego, max.                | 100 °C                       | Campo delle temperature di impiego, min.       | -40 °C                       |
| Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max.          | 23 Nm                        | Coppia di serraggio dado esagonale cieco, min. | 21 Nm                        |
| Coppia di serraggio supporto, max.                      | 16,5 Nm                      | Coppia di serraggio supporto, min.             | 13,5 Nm                      |
| Diametro cavo, esterno, max.                            | 25 mm                        | Diametro cavo, esterno, min.                   | 18 mm                        |
| Filettatura (esterna)                                   | PG 29                        | Grado di protezione                            | IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) |
| Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello | IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) | Guarnizione                                    | NBR                          |
| Inserto di tenuta stagna                                | CR                           | Lunghezza filettatura                          | 8 mm                         |
| Materiale                                               | ottone, nichelato            | O-ring                                         | NBR                          |
| Pressacavi                                              | PG                           | morsetto                                       | Poliammide                   |

**Numeri certificati pressacavo**

|                                               |          |                                           |          |
|-----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|----------|
| Numero del certificato pressacavo (GERMLLOYD) | E-14047  | Numero del certificato pressacavo (cULus) | E-199260 |
| Numero del certificato pressacavo (UL)        | E-199260 |                                           |          |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000441    | ETIM 4.0   | EC000441    |
| ETIM 5.0   | EC000441    | ETIM 6.0   | EC000441    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-09 | eClass 7.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-09 | eClass 9.0 | 27-14-44-32 |
| eClass 9.1 | 27-14-44-32 |            |             |

**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

**Downloads**

|                     |                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo   | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                              |
| Dati ingegneristici | <a href="#">STEP</a>                                                      |