

**Serie W  
WQB A/3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustrazione del prodotto****Klippon® Connect con tecnologia a staffa di serraggio**

L'elevata affidabilità e la varietà delle forme delle morsettiere con collegamento a staffa di serraggio, rendono la progettazione più semplice ed il funzionamento più sicuro. Klippon® Connect offre una risposta garantita ad una vasta gamma di necessità diverse.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | WQB A/3                                                             |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1578960000</a>                                          |
| Versione   | Serie W, Collegamento trasversale®, per morsetti, Numero di poli: 3 |
| GTIN (EAN) | 4008190108960                                                       |
| CPZ        | 50 Pezzo                                                            |

**Serie W**  
**WQB A/3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|                     |          |                      |            |
|---------------------|----------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 15,28 mm | Larghezza (pollici)  | 0,602 inch |
| Posizione verticale | 23,5 mm  | Altezza (pollici)    | 0,925 inch |
| Profondità          | 2,5 mm   | Profondità (pollici) | 0,098 inch |
| Peso netto          | 0,86 g   |                      |            |

**Temperature**

|                                    |               |                                    |       |
|------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------|
| Temperatura di magazzinaggio, max. | 40 °C         | Temperatura di magazzinaggio, min. | 10 °C |
| Temperatura di magazzinaggio       | 10 °C...40 °C |                                    |       |

**Altri dati tecnici**

|                                  |             |                         |                             |
|----------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|
| Esecuzione a prova di esplosione | No          | Istruzioni di montaggio | passante, Montaggio diretto |
| Tipo di fissaggio                | se avvitato |                         |                             |

**Dati caratteristici del sistema**

|          |              |
|----------|--------------|
| Versione | per morsetti |
|----------|--------------|

**Dati dei materiali**

|           |               |        |      |
|-----------|---------------|--------|------|
| Materiale | rame stagnato | Colori | Nero |
|-----------|---------------|--------|------|

**Dati dimensionamento**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tensione nominale | 800 V |
|-------------------|-------|

**Dimensioni**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Passo in mm (P) | 5,1 mm |
|-----------------|--------|

**Ponticelli di collegamento**

|                                         |                           |                                 |   |
|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---|
| Corrente di dimensionamento multipolare | 24 A                      | Numero di morsetti ponticellati | 3 |
| Tipo                                    | Collegamento trasversale@ |                                 |   |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000489    | ETIM 4.0   | EC000489    |
| ETIM 5.0   | EC000489    | ETIM 6.0   | EC000489    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-40 | eClass 7.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-40 | eClass 9.0 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-40 |            |             |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Foglio dati****Serie W**  
**WQB A/3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dati tecnici****Downloads**

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Dati ingegneristici   | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Dati ingegneristici   | <a href="#">STEP</a>                            |
| Documentazione utente | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |