


**OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 3.50  
BL 3.50/07/180 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustrazione del prodotto**

Come da figura

Connettori femmina con collegamento a vite in tecnica a staffa di serraggio per collegamento conduttore in passo 3,50 mm. Presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili.

**Dati generali per l'ordinazione**

|                    |                                                                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo               | BL 3.50/07/180 SN OR BX                                                                                                                           |
| Nr.Cat.            | <a href="#">1597410000</a>                                                                                                                        |
| Versione           | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 3.50 mm, Numero di poli: 7, 180°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max.: 1.5 mm², Box |
| GTIN (EAN)         | 4008190013783                                                                                                                                     |
| CPZ                | 72 Pezzo                                                                                                                                          |
| Parametri prodotto | IEC: 320 V / 17 A / 0.2 - 1.5 mm²<br>UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 14                                                                           |
| Imballaggio        | Box                                                                                                                                               |

**OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 3.50**  
**BL 3.50/07/180 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|                     |         |                      |            |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 24,5 mm | Larghezza (pollici)  | 0,965 inch |
| Posizione verticale | 13 mm   | Altezza (pollici)    | 0,512 inch |
| Profondità          | 18,5 mm | Profondità (pollici) | 0,728 inch |
| Peso netto          | 6,748 g |                      |            |

**Parametri del sistema**

|                                                   |                                    |                                                         |                       |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Famiglia prodotti                                 | OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 3.50 | Tipo di collegamento                                    | Collegamento al campo |
| Tecnica di collegamento cavi                      | Collegamento a vite                | Passo in mm (P)                                         | 3,5 mm                |
| Passo in pollici (P)                              | 0,138 inch                         | Direzione d'uscita del conduttore                       | 180°                  |
| Numero di poli                                    | 7                                  | L1 in mm                                                | 21 mm                 |
| L1 in pollici                                     | 0,827 inch                         | Numero di serie                                         | 1                     |
| Numero di serie di poli                           | 1                                  | Sezione di dimensionamento                              | 1,5 mm <sup>2</sup>   |
| Protezione da contatto accidentale DIN VDE 57 106 | sicurezza per le dita              | Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470 | IP 20                 |
| Codificabile                                      | Sì                                 | Lunghezza di spellatura                                 | 6 mm                  |
| Coppia di serraggio, min.                         | 0,2 Nm                             | Coppia di serraggio, max.                               | 0,25 Nm               |
| Vite di serraggio                                 | M 2                                | Lama cacciavite                                         | 0,4 x 2,5             |
| Lama cacciavite norma                             | DIN 5264                           | Cicli di inserimento                                    | 25                    |
| Forza di innesto/polo, max.                       | 7 N                                | Forza d'estrazione/polo, max.                           | 5 N                   |

**Dati del materiale**

|                                            |                            |                                                  |                     |
|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Materiale isolante                         | PBT                        | Colori                                           | arancione           |
| Tabella dei colori (simile)                | RAL 2000                   | Gruppo materiali isolanti                        | IIIa                |
| CTI                                        | ≥ 200                      | Resistenza contro l'isolamento                   | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω |
| Classe d'infiammabilità UL 94              | V-0                        | GWFI                                             | 960 °C              |
| Materiale dei contatti                     | Lega di rame               | Superficie dei contatti                          | stagnato            |
| Struttura a strati del connettore maschio  | 4-8 µm Sn stagnato a caldo | Temperatura di magazzino, min.                   | -25 °C              |
| Temperatura di magazzino, max.             | 55 °C                      | Umidità relativa durante l'immagazzinaggio, max. | 80 %                |
| Temperatura d'esercizio, min.              | -50 °C                     | Temperatura d'esercizio, max.                    | 100 °C              |
| Campo della temperatura di montaggio, min. | -30 °C                     | Campo della temperatura di montaggio, max.       | 100 °C              |

**Conduttori adatti al collegamento**

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Campo di sezioni, min.                           | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Campo di sezioni, max.                           | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Sezione di collegamento cavo AWG, min.           | AWG 28               |
| Sezione di collegamento cavo AWG, max.           | AWG 14               |
| rigido, min. H05(07) V-U                         | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| rigido, max. H05(07) V-U                         | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Flessibile, min. H05(07) V-K                     | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Flessibile, max. H05(07) V-K                     | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, min. | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, max. | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| con terminale a norma DIN 46 228/1, min.         | 0,2 mm <sup>2</sup>  |

**OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 3.50**  
**BL 3.50/07/180 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici**

con terminale a norma DIN 46 228/1, 1,5 mm<sup>2</sup>  
 max.

Calibro a tampone secondo EN 60999 a 2,4 mm x 1,5 mm  
 x b; ø

|                                                        |                                                        |                         |                             |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Condotto innestabile                                   | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore | Tipo                    | con cablaggio di precisione |
|                                                        |                                                        | nominale                | 0,5 mm <sup>2</sup>         |
| AEH                                                    |                                                        | Lunghezza di spellatura | nominale 8 mm               |
|                                                        |                                                        | Lunghezza di spellatura | nominale 6 mm               |
| Sezione trasversale per il collegamento del conduttore |                                                        | Tipo                    | con cablaggio di precisione |
|                                                        |                                                        | nominale                | 0,75 mm <sup>2</sup>        |
| AEH                                                    |                                                        | Lunghezza di spellatura | nominale 8 mm               |
|                                                        |                                                        | Lunghezza di spellatura | nominale 6 mm               |
| Sezione trasversale per il collegamento del conduttore |                                                        | Tipo                    | con cablaggio di precisione |
|                                                        |                                                        | nominale                | 1 mm <sup>2</sup>           |
| AEH                                                    |                                                        | Lunghezza di spellatura | nominale 8 mm               |
|                                                        |                                                        | Lunghezza di spellatura | nominale 6 mm               |
| Sezione trasversale per il collegamento del conduttore |                                                        | Tipo                    | con cablaggio di precisione |
|                                                        |                                                        | nominale                | 0,25 mm <sup>2</sup>        |
| AEH                                                    |                                                        | Lunghezza di spellatura | nominale 8 mm               |
|                                                        |                                                        | Lunghezza di spellatura | nominale 5 mm               |
| Sezione trasversale per il collegamento del conduttore |                                                        | Tipo                    | con cablaggio di precisione |
|                                                        |                                                        | nominale                | 0,34 mm <sup>2</sup>        |
| AEH                                                    |                                                        | Lunghezza di spellatura | nominale 8 mm               |

Testo di riferimento The outside diameter of the plastic collar should not be larger than the pitch (P).

Campo di serraggio max. 1,5 mm<sup>2</sup>

**Dati di dimensionamento secondo IEC**

|                                                                                |                        |                                                                                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Testato secondo lo standard                                                    | IEC 60664-1, IEC 61984 | Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C)                  | 17 A             |
| Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C)                 | 12 A                   | Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C)                  | 14,5 A           |
| Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C)                | 10 A                   | Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2  | 320 V            |
| Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 | 160 V                  | Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3           | 160 V            |
| Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2  | 2,5 kV                 | Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 | 2,5 kV           |
| Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3      | 2,5 kV                 | Portata transitoria                                                            | 3 x 1s mit 100 A |

**OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 3.50  
BL 3.50/07/180 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dati di dimensionamento secondo CSA**

Istituto (CSA)



N° certificato (CSA)

154685-1318353

|                                        |                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione nominale (Gruppo B / CSA)     | 300 V                                                                                                  |
| Corrente nominale (Gruppo B / CSA)     | 10 A                                                                                                   |
| Sezione di collegamento cavo AWG, min. | AWG 28                                                                                                 |
| Riferimento ai valori di omologazione  | Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità. |

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Tensione nominale (Gruppo D / CSA)     | 300 V  |
| Corrente nominale (Gruppo D / CSA)     | 10 A   |
| Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 14 |

**Dati di dimensionamento sec. UL 1059**

Istituto (UR)



N° certificato (UR)

E60693

|                                        |                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059) | 300 V                                                                                                  |
| Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059) | 10 A                                                                                                   |
| Sezione di collegamento cavo AWG, min. | AWG 28                                                                                                 |
| Riferimento ai valori di omologazione  | Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità. |

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059) | 300 V  |
| Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059) | 10 A   |
| Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 14 |

**Imballaggio**

|               |        |               |        |
|---------------|--------|---------------|--------|
| Imballaggio   | Box    | Lunghezza VPE | 30 mm  |
| Larghezza VPE | 135 mm | Altezza VPE   | 350 mm |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001284    | ETIM 4.0   | EC002637    |
| ETIM 5.0   | EC002637    | ETIM 6.0   | EC002638    |
| UNSPSC     | 30-21-18-10 | eClass 5.1 | 27-26-07-04 |
| eClass 6.2 | 27-26-07-04 | eClass 7.1 | 27-44-04-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-04-02 | eClass 9.0 | 27-44-03-09 |
| eClass 9.1 | 27-44-03-09 |            |             |

**OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 3.50**  
**BL 3.50/07/180 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Note**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altri colori a richiesta</li> <li>• A richiesta contatti con superfici dorate</li> <li>• Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli</li> <li>• Diametro esterno max. del conduttore: 2,9 mm</li> <li>• Terminali senza collare isolante secondo DIN 46228/1</li> <li>• Terminali con collare isolante DIN 46228/4</li> <li>• P su disegno = passo</li> <li>• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.</li> </ul> |
| Conformità IPC | Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Downloads**


|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo                                | <a href="#">FL DRIVES EN</a><br><a href="#">MB DEVICE MANUF. EN</a><br><a href="#">FL DRIVES DE</a><br><a href="#">CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN</a><br><a href="#">FL BUILDING SAFETY EN</a><br><a href="#">FL APPL LED LIGHTING EN</a><br><a href="#">FL INDUSTR.CONTROLS EN</a><br><a href="#">FL MACHINE SAFETY EN</a><br><a href="#">FL HEATING ELECTR EN</a><br><a href="#">FL APPL INVERTER EN</a><br><a href="#">FL BASE STATION EN</a><br><a href="#">FL ELEVATOR EN</a><br><a href="#">FL POWER SUPPLY EN</a><br><a href="#">FL 72H SAMPLE SER EN</a><br><a href="#">PO OMNIMATE EN</a> |
| Dati ingegneristici                              | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dati ingegneristici                              | <a href="#">STEP</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Omologazione/Certificato/Documento di conformità | <a href="#">Declaration of the Manufacturer</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 3.50 BL 3.50/07/180 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Disegni

### Dimensional drawing



### Graph



### Graph






### Graph






### Graph






BL 3.50/04/180F






BL 3.50/04/180







BL 3.50/04/180LH



BL 3.50/04/180LR



BL 3.50/04/180LR REDESIGN



P= 3.50 RASTER PITCH

For the mounting of PCBs, it should be noted that the rated data given in the catalogue relates only to the connection elements. The necessary creepage and clearance paths must be observed in connection with the respective applicant in accordance to VDE 0110. The current-carrying capacity and pitch tolerance is to be determined according to DIN IEC 326 part 3 very fine.

Weidmüller connectors are tested to the DIN VDE 0627 standard, and are valid for its field of application. Provided that the connectors are used to the intended purpose, all requirements with respect to the occurring of electrical, mechanical, thermic and corrosive stress will be satisfied.

|    |                  |                            |
|----|------------------|----------------------------|
| 24 | 80.5             | 3.169                      |
| 23 | 77.0             | 3.032                      |
| 22 | 73.5             | 2.894                      |
| 21 | 70.0             | 2.756                      |
| 20 | 66.5             | 2.618                      |
| 19 | 63.0             | 2.480                      |
| 18 | 59.5             | 2.343                      |
| 17 | 56.0             | 2.205                      |
| 16 | 52.5             | 2.067                      |
| 15 | 49.0             | 1.929                      |
| 14 | 45.5             | 1.791                      |
| 13 | 42.0             | 1.654                      |
| 12 | 38.5             | 1.516                      |
| 11 | 35.0             | 1.378                      |
| 10 | 31.5             | 1.240                      |
| 9  | 28.0             | 1.102                      |
| 8  | 24.5             | 0.965                      |
| 7  | 21.0             | 0.827                      |
| 6  | 17.5             | 0.689                      |
| 5  | 14.0             | 0.551                      |
| 4  | 10.5             | 0.413                      |
| 3  | 7.0              | 0.276                      |
| 2  | 3.5              | 0.138                      |
| n  | POLZAHL<br>POLES | L1<br>[mm]<br>L1<br>[inch] |

|                                      |                                  |                               |            |                       |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------|
| GENERAL TOLERANCE:<br>DIN ISO 2768-m | 103300/5<br>17.05.18 HELIS_MA 01 |                               | Cat.no.: . |                       |
|                                      | Modification                     |                               | 3 19675 36 |                       |
|                                      | Drawn                            | Date                          | Name       | Sheet 00 of 00 sheets |
|                                      | Responsible                      | 02.09.2008                    | HELIS_MA   |                       |
|                                      | Checked                          |                               | AMANN_A    |                       |
|                                      | Approved                         |                               | LANG_T     |                       |
| Scale: 5/1                           |                                  | BL 3.50/././180               |            |                       |
| Supersedes: .                        |                                  | BUCHSENSTECKER<br>FEMALE PLUG |            |                       |
|                                      |                                  | Product file: BL 3.50         |            |                       |
|                                      |                                  | 7382                          |            |                       |

ALLGEMEINGÜLTIGE KUNDENZEICHNUNG, AKTUELLER STAND NUR AUF ANFRAGE  
GENERAL CUSTOMER DRAWING, TOPICAL VERSION ONLY IF REQUIRED

Prüfung /  
Verification