

**Contatti a crimpare
HDC-C-HE-BM2.5AG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



La crimpatura è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro ed affidabile tra conduttore e contatto. Un collegamento crimpato ideale è a tenuta di gas e resistente alla corrosione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC-C-HE-BM2.5AG
Nr.Cat.	1201400000
Versione	Connettori di potenza, Contatto a crimpare, HE, HEE, HQ, MixMate, Femmina, Sezione di collegamento cavo, max.: 2.5, torniti, Lega di rame
GTIN (EAN)	4008190047078
CPZ	100 Pezzo

**Contatti a crimpare
HDC-C-HE-BM2.5AG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso netto	1,54 g	Diametro	4,5 mm
------------	--------	----------	--------

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dati generali

Cicli di inserimento	≥ 500	Diametro contatto Ø codolo	2,5 mm
Esecuzione inserto	HE, HEE, HQ, MixMate	Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento	7,5 mm
Materiale	Lega di rame	Procedimento di fabbricazione	torniti
Resistenza di passaggio	≤ 2mΩ	Serie	HE
Sezione di collegamento dei conduttori	2,5 mm ²	Spessore dello strato superficiale, max.	3 µm
Spessore dello strato superficiale, min.	2 µm	Superficie	argento
Tipo	Femmina	Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare

Connection data

Sezione di collegamento cavo, max.	2,5 mm ²	Lunghezza di spellatura	7,5 mm
------------------------------------	---------------------	-------------------------	--------

Design

Famiglia prodotti	Contatti a crimpare	Tipo di prodotto	Contatto a crimpare
Tipo	Femmina	Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare

General data

Cicli di inserimento	≥ 500
----------------------	-------

Material

Materiale	Lega di rame
-----------	--------------

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000796	ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000796	ETIM 6.0	EC000796
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-02	eClass 7.1	27-44-02-04
eClass 8.1	27-44-02-04	eClass 9.0	27-44-02-04
eClass 9.1	27-44-02-04		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

Contatti a crimpare HDC-C-HE-BM2.5AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Downloads

Brochure/Catalogo

[CAT 3 HDC 17/18 EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)

Dati ingegneristici

[EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

Contatti a crimpare HDC-C-HE-BM2.5AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

