

**Serie P  
PAP PRV/PPV4 GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustrazione del prodotto****Distribuzione DCS**

Le innovative morsettiere PRV per la distribuzione DCS di Weidmüller complete di collegamento PUSH IN e i terminali di distribuzione DCS multifunzione provvisti di collegamento a vite (WMF), non solo permettono di risparmiare spazio all'interno del quadro elettrico, ma garantiscono anche una trasmissione di segnali più efficace nei sistemi di controllo del processo.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Tipo       | PAP PRV/PPV4 GR                  |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1211450000</a>       |
| Versione   | Serie P, Terminale, grigio, 3 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248992867                    |
| CPZ        | 10 Pezzo                         |

**Serie P**  
**PAP PRV/PPV4 GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|                     |         |                      |            |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 3 mm    | Larghezza (pollici)  | 0,118 inch |
| Posizione verticale | 70 mm   | Altezza (pollici)    | 2,756 inch |
| Profondità          | 39,9 mm | Profondità (pollici) | 1,571 inch |
| Peso netto          | 5 g     |                      |            |

**Temperature**

|                                        |               |                                        |        |
|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------|
| Temperatura di magazzino, max.         | 40 °C         | Temperatura di magazzino, min.         | 10 °C  |
| Temperatura di magazzino               | 10 °C...40 °C | Temperatura d'esercizio continuo, min. | -50 °C |
| Temperatura d'esercizio continuo, max. | 125 °C        |                                        |        |

**Altri dati tecnici**

|                         |                   |                   |                   |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto | Tipo di montaggio | Montaggio diretto |
| bloccabile              | Sì                |                   |                   |

**Dati caratteristici del sistema**

|          |           |
|----------|-----------|
| Versione | Terminale |
|----------|-----------|

**Dati dei materiali**

|                               |               |        |        |
|-------------------------------|---------------|--------|--------|
| Materiale                     | policarbonato | Colori | grigio |
| Classe d'inflammabilità UL 94 | V-0           |        |        |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000886    | ETIM 4.0   | EC000886    |
| ETIM 5.0   | EC000886    | ETIM 6.0   | EC000886    |
| eClass 6.2 | 27-14-11-33 | eClass 7.1 | 27-14-11-20 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-33 | eClass 9.1 | 27-14-11-33 |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo     | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Dati ingegneristici   | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Dati ingegneristici   | <a href="#">STEP</a>                            |
| Documentazione utente | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |