

**SwitchMark  
SM 18/9.5 K MC NE WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



I nuovi marcatori SwitchMark sono stati progettati per il riconoscimento degli interruttori rotanti di ABB (SM 19/42 K MC) e dei dispositivi di controllo e segnalazione di Siemens (SM 18/9.5 K MC).

Adatti per:

SM 18/9.5 K MC: Siemens, tipo 3SB

SM 19/42 K MC: ABB, portacartellini tipo ONFB72

**Per simboli speciali:** Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Facciamo presente che questi marcatori non devono essere stampati con un dispositivo Speedmarking-Laser.

**Dati generali per l'ordinazione**

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Tipo                  | SM 18/9.5 K MC NE WS                                     |
| Nr.Cat.               | <a href="#">1248580000</a>                               |
| Versione              | SwitchMark, Siglatura di apparecchi, 9.5 x 18 mm, bianco |
| GTIN (EAN)            | 4050118038965                                            |
| CPZ                   | 200 Pezzo                                                |
| stampante compatibile | <a href="#">1324380000</a>                               |

**SwitchMark  
SM 18/9.5 K MC NE WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|                     |         |                      |            |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 18 mm   | Larghezza (pollici)  | 0,709 inch |
| Posizione verticale | 9,5 mm  | Altezza (pollici)    | 0,374 inch |
| Profondità          | 1 mm    | Profondità (pollici) | 0,039 inch |
| Peso netto          | 0,575 g |                      |            |

**Dati generali**

|                                                                 |                  |                               |               |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|
| Adesivo                                                         | Nastro biadesivo | Alogeni                       | No            |
| Campo delle temperature di impiego                              | -40...60 °C      | Classe d'infiammabilità UL 94 | V-2           |
| Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 9                | Colori                        | bianco        |
| Larghezza                                                       | 18 mm            | Materiale                     | poliammide 66 |
| Versione                                                        | autoadesivo      |                               |               |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| eClass 6.2 | 27-37-12-25 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo   | <a href="#">CAT 4.3 ELECTR 15/16 EN</a>        |
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                   |
| Dati ingegneristici | <a href="#">STEP</a>                           |
| Software            | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

**SwitchMark  
SM 18/9.5 K MC NE WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

**Esempio d'uso**



Come da figura

