

**OMNIMATE Power - Powerbus series
PTSC KA 2.2X4.5 WN1412****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Nessun compito è troppo piccolo per la
soluzione ottimale.**

Il collegamento non è tutto - qualora i potenziali
debbano essere controllati, raggruppati o anche separati,
la soluzione entra spesso nei dettagli.

Un sistema non può definirsi tale senza i piccoli ma utili
dettagli:

- Spina di prova - consente una calibrazione sicura per le
prese di prova
- Ponticello di collegamento - crea una ripartizione
di potenziale con contatto sicuro direttamente nel
collegamento
- Elemento separatore - ripartisce un connettore
maschio con elevato numero di poli in più punti d'innesto
(connettori femmina)
- Bloccaggi ganci per innesto - l'innesto in posizione
opzionale e resistente alle vibrazioni e/o fusibile per
connettori femmina e maschio

Complementare alla produzione e conforme
all'applicazione - più accessori = minori costi

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	PTSC KA 2.2X4.5 WN1412
Nr.Cat.	1610740000
Versione	Connettore per circuito stampato, Accessori, Vite di montaggio, Numero di poli: 1
GTIN (EAN)	4008190039523
CPZ	100 Pezzo
Parametri prodotto	

**OMNIMATE Power - Powerbus series
PTSC KA 2.2X4.5 WN1412**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso netto	0,2 g
------------	-------

Dati del materiale

Materiale isolante	acciaio	Temperatura di magazzino, min.	-25 °C
Temperatura di magazzino, max.	55 °C	Umidità relativa durante l'immagazzinaggio, max.	80 %
Temperatura d'esercizio, min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio, max.	100 °C
Campo della temperatura di montaggio, min.	-25 °C	Campo della temperatura di montaggio, max.	100 °C

Dati di dimensionamento secondo IEC

Testato secondo lo standard	IEC 60664-1, IEC 61984
-----------------------------	------------------------

Imballaggio

Lunghezza VPE	5 mm	Larghezza VPE	30 mm
Altezza VPE	40 mm		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001284	ETIM 4.0	EC000889
ETIM 5.0	EC000889	ETIM 6.0	EC002943
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	23-11-01-17
eClass 7.1	23-11-01-17	eClass 8.1	23-11-01-17
eClass 9.0	27-44-04-92	eClass 9.1	27-44-04-92

Note

Note	
Conformità IPC	Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	MB DEVICE MANUF. EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	Declaration of the Manufacturer

WEITERGABE SOWIE Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder geschmacksmustereintragung vorbehalten.
THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPLICIT AUTHORIZATION IS PROHIBITED.
OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES. WEIDMUELLER EXCLUSIVELY RESERVES THE RIGHT TO FILE FOR PATENTS, UTILITY MODELS OR DESIGNS.

© WEIDMUELLER INTERFACE GmbH & Co.KG

MASSE OHNE TOLERANZ SIND KEINE PRUEFMASSE
DIMS. WITHOUT TOLERANCE ARE NOT CONTROL DIMS.


ALLGEMEINGUELTIGE KUNDENZEICHNUNG, AKTUELLER STAND NUR AUF ANFRAGE
GENERAL CUSTOMER DRAWING, TOPICAL VERSION ONLY IF REQUIRED

DIE DEUTSCHE VERSION IST VERBINDLICH
THE GERMAN VERSION IS BINDING

SHOWN: ARPL BV/SV7.62HP/4AN



SHOWN: ARPL BV/SV7.62HP/2AN



ARPL BV/SV7.62HP/2AN



ARPL BV/SV7.62HP/4AN

PA 66/6 V0 30 GF GR	BV/SV7.62HP/4AN ARPL GR	1937580000
PA 66/6 V0 30 GF GR	BV/SV7.62HP/2AN ARPL GR	1937570000
WERKSTOFF MATERIAL	TYP PART NAME	BEST.-NR. CAT.NO.

GENERAL TOLERANCE: DIN ISO 2768-mK				CAT.NO.: .	
	MAX. NRN./NOS.	84373/5 29.09.15 GUETZLAFF_T	01		
		MODIFICATION			
		DATE	NAME	BV/SV7.62HP... ARPL ADAPTERPLATTE ADAPTER PLATE	
	DRAWN	12.12.2005	NEUMANN_G		
	RESPONSIBLE		KRUG_M		
SCALE: 2/1	CHECKED	02.10.2015	LANG_T	PRODUCT FILE:SV/BVZ 7.62 HP	
SUPERSEDES: .	APPROVED		LANG_T		
				7340	