

KSW
KSW 4 24/5,08 1-24**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Come da figura

Le strisce di siglatura KSW sono utilizzate per identificare i connettori multipolari ad innesto per circuito stampato. Gli utilizzatori possono stampare personalmente le strisce senza doversi limitare ad un determinato passo.

- Identificazione a prova di sbavature
- Larghezza delle strisce 2,5 mm e 4 mm
- Basta incollare, fatto!
- Adesione ottimale
- Esente da PVC

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KSW 4 24/5,08 1-24
Nr.Cat.	1630180001
Versione	KSW, Terminal marker, 4 x 121.9 mm, Passo in mm (P): 5.08 Weidmueller, bianco
GTIN (EAN)	4008190225490
CPZ	10 Pezzo
stampante compatibile	2430920000 2448870000

KSW
KSW 4 24/5,08 1-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e peso

Larghezza	121,9 mm	Larghezza (pollici)	4,799 inch
Posizione verticale	4 mm	Altezza (pollici)	0,157 inch
Peso netto	2,1 g		

Dati generali

Adesivo	Acrilato	Applicazione / Produttore	Weidmueller
Campo delle temperature di impiego	150 °C	Caratteri stampati	Numeri
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	9	Colore stampa	Nero
Colori	bianco	Larghezza	121,9 mm
Materiale	Poliestere, esente da PVC	Orientamento della stampa	orizzontale
Processo di stampa	Trasferimento termico	Qtà/foglio	20
Stampa	1 - 24	Tipo di stampa	Standard
Versione	autoadesivo		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000761	ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761	ETIM 6.0	EC000761
UNSPSC	30-21-18-07	eClass 5.1	27-14-11-37
eClass 6.2	27-14-11-37	eClass 7.1	27-14-11-37
eClass 8.1	27-14-11-37	eClass 9.0	27-14-11-37
eClass 9.1	27-14-11-37		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD