

**VG K (pressacavo standard in plastica)
VG 21-K68****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Pressacavi che rispondono all'elevato grado di protezione
IP 68.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VG 21-K68
Nr.Cat.	1569020000
Versione	VG K (pressacavo standard in plastica), Pressacavo, PG 21, 11 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
GTIN (EAN)	4008190032234
CPZ	25 Pezzo

VG K (pressacavo standard in plastica) VG 21-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Lunghezza	48 mm	Lunghezza (pollici)	1,89 inch
Peso netto	20,8 g		

Dati Generali

Apertura della chiave 1	33 mm	Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-30 °C	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max.	6 Nm	Coppia di serraggio dado esagonale cieco, min.	5 Nm
Coppia di serraggio supporto, max.	9 Nm	Coppia di serraggio supporto, min.	7 Nm
Diametro cavo, esterno, max.	18 mm	Diametro cavo, esterno, min.	13 mm
Filettatura (esterna)	PG 21	Grado di protezione	IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello	IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Inserto di tenuta stagna	CR
Lunghezza filettatura	11 mm	Materiale	poliammide 6
Pressacavi	PG		

Numeri certificati pressacavo

Numero del certificato pressacavo (GERMLLOYD)	E-14046	Numero del certificato pressacavo (cULus)	E-199260
Numero del certificato pressacavo (UL)	E-199260	Numero del certificato pressacavo (CSA)	115116

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP