

**VG K (pressacavo standard in plastica)
VG 36-K68****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Pressacavi che rispondono all'elevato grado di protezione
IP 68.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VG 36-K68
Nr.Cat.	1569040000
Versione	VG K (pressacavo standard in plastica), Pressacavo, PG 36, 13 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
GTIN (EAN)	4008190024833
CPZ	10 Pezzo

**VG K (pressacavo standard in plastica)
VG 36-K68**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Lunghezza	64,5 mm	Lunghezza (pollici)	2,539 inch
Peso netto	66,4 g		

Dati Generali

Apertura della chiave 1	53 mm	Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-30 °C	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max.	15,5 Nm	Coppia di serraggio dado esagonale cieco, min.	14,5 Nm
Coppia di serraggio supporto, max.	12,5 Nm	Coppia di serraggio supporto, min.	9,5 Nm
Diametro cavo, esterno, max.	32 mm	Diametro cavo, esterno, min.	22 mm
Filettatura (esterna)	PG 36	Grado di protezione	IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello	IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Inserto di tenuta stagna	CR
Lunghezza filettatura	13 mm	Materiale	poliammide 6
Pressacavi	PG		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP