

**VG MS (pressacavo standard in ottone)
VG 11-MS68****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Pressacavi che rispondono all'elevato grado di protezione
IP 68.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VG 11-MS68
Nr.Cat.	1569080000
Versione	VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, PG 11, 6 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
GTIN (EAN)	4008190088231
CPZ	50 Pezzo

**VG MS (pressacavo standard in ottone)
VG 11-MS68**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Lunghezza	32 mm	Lunghezza (pollici)	1,26 inch
Peso netto	25,64 g		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dati Generali

Apertura della chiave 1	20 mm	Apertura della chiave 2	20 mm
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max.	7,5 Nm	Coppia di serraggio dado esagonale cieco, min.	6,5 Nm
Coppia di serraggio supporto, max.	5,5 Nm	Coppia di serraggio supporto, min.	4,5 Nm
Diametro cavo, esterno, max.	10 mm	Diametro cavo, esterno, min.	5 mm
Filettatura (esterna)	PG 11	Grado di protezione	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K	Guarnizione	NBR
Inserto di tenuta stagna	CR	Lunghezza filettatura	6 mm
Materiale	ottone, nichelato	O-ring	NBR
Pressacavi	PG	morsetto	Poliammide

Numeri certificati pressacavo

Numero del certificato pressacavo (GERMLLOYD)	E-14047	Numero del certificato pressacavo (cULus)	E-199260
Numero del certificato pressacavo (UL)	E-199260		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP