

**Accessori  
ZQB 2.5-2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustrazione del prodotto****167712 ZQB 2.5**

Come da figura

**Collegamento di campo con tecnologia a molla autobloccante**

La tecnologia a molla autobloccante è un sistema di contatto universale per tutte le comuni tipologie di collegamento conduttori. La sua eccellente flessibilità rende la molla autobloccante un collegamento alternativo particolarmente vantaggioso.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------|
| Tipo       | ZQB 2.5-2                                               |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1677120000</a>                              |
| Versione   | Accessori, Ponticello di collegamento trasversale, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190467678                                           |
| CPZ        | 50 Pezzo                                                |

**Accessori**  
**ZQB 2.5-2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|                     |          |                      |            |
|---------------------|----------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 1,8 mm   | Larghezza (pollici)  | 0,071 inch |
| Posizione verticale | 8,5 mm   | Altezza (pollici)    | 0,335 inch |
| Profondità          | 21,85 mm | Profondità (pollici) | 0,86 inch  |
| Peso netto          | 0,73 g   |                      |            |

**Temperature**

|                                        |               |                                        |        |
|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------|
| Temperatura di magazzino, max.         | 40 °C         | Temperatura di magazzino, min.         | 10 °C  |
| Temperatura di magazzino               | 10 °C...40 °C | Temperatura d'esercizio continuo, min. | -50 °C |
| Temperatura d'esercizio continuo, max. | 120 °C        |                                        |        |

**Altri dati tecnici**

|                                  |           |                         |                   |
|----------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------|
| Esecuzione a prova di esplosione | No        | Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
| Tipo di fissaggio                | innestato |                         |                   |

**Dati caratteristici del sistema**

|          |              |
|----------|--------------|
| Versione | per morsetti |
|----------|--------------|

**Dati dei materiali**

|                               |       |        |        |
|-------------------------------|-------|--------|--------|
| Materiale                     | Wemid | Colori | giallo |
| Classe d'inflammabilità UL 94 | V-0   |        |        |

**Dati dimensionamento**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Corrente nominale | 24 A |
|-------------------|------|

**Dimensioni**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Passo in mm (P) | 5 mm |
|-----------------|------|

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000489    | ETIM 4.0   | EC000489    |
| ETIM 5.0   | EC000489    | ETIM 6.0   | EC000489    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-40 | eClass 7.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-40 | eClass 9.0 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-40 |            |             |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo     | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Dati ingegneristici   | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Dati ingegneristici   | <a href="#">STEP</a>                            |
| Documentazione utente | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |