

**VG MS (pressacavo standard in ottone)
VG 16-MS68****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Pressacavi che rispondono all'elevato grado di protezione
IP 68.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VG 16-MS68
Nr.Cat.	1569100000
Versione	VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, PG 16, 6.5 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
GTIN (EAN)	4008190051969
CPZ	25 Pezzo

**VG MS (pressacavo standard in ottone)
VG 16-MS68**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Lunghezza	34,5 mm	Lunghezza (pollici)	1,358 inch
Peso netto	35,8 g		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dati Generali

Apertura della chiave 1	24 mm	Apertura della chiave 2	24 mm
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max.	12 Nm	Coppia di serraggio dado esagonale cieco, min.	10 Nm
Coppia di serraggio supporto, max.	8 Nm	Coppia di serraggio supporto, min.	6 Nm
Diametro cavo, esterno, max.	14 mm	Diametro cavo, esterno, min.	10 mm
Filettatura (esterna)	PG 16	Grado di protezione	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K	Guarnizione	NBR
Inserto di tenuta stagna	CR	Lunghezza filettatura	6,5 mm
Materiale	ottone, nichelato	O-ring	NBR
Pressacavi	PG	morsetto	Poliammide

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP