

**Accessori  
WKS 1/3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustrazione del prodotto****Cablaggio del trasformatore di corrente e tensione**

I morsetti sezionatori di prova di Weidmüller sono dotati di tecnologia di collegamento a molla e a vite, per permettervi di creare tutti i principali circuiti di conversione per la misurazione di corrente, tensione e potenza, in modo sicuro e sofisticato.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | WKS 1/3                                                                                               |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1604290000</a>                                                                            |
| Versione   | Accessori, Cursore di collegamento trasversale, Accessori Collegamenti trasversali, Numero di poli: 3 |
| GTIN (EAN) | 4008190164027                                                                                         |
| CPZ        | 50 Pezzo                                                                                              |

**Accessori  
WKS 1/3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|                     |         |                      |            |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 6,1 mm  | Larghezza (pollici)  | 0,24 inch  |
| Posizione verticale | 22 mm   | Altezza (pollici)    | 0,866 inch |
| Profondità          | 18,8 mm | Profondità (pollici) | 0,74 inch  |
| Peso netto          | 2,22 g  |                      |            |

**Temperature**

|                                          |        |                                        |        |
|------------------------------------------|--------|----------------------------------------|--------|
| Campo delle temperature di impiego, max. | 100 °C | Temperatura d'esercizio continuo, min. | -50 °C |
| Temperatura d'esercizio continuo, max.   | 100 °C |                                        |        |

**Altri dati tecnici**

|                         |                   |                   |           |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto | Tipo di fissaggio | innestato |
| Tipo di montaggio       | serrato           |                   |           |

**Dati caratteristici del sistema**

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Versione | Accessori Collegamenti trasversali |
|----------|------------------------------------|

**Dati dei materiali**

|                               |               |        |           |
|-------------------------------|---------------|--------|-----------|
| Materiale                     | poliammide 66 | Colori | arancione |
| Classe d'inflammabilità UL 94 | V-2           |        |           |

**Dimensioni**

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Passo in mm (P) | 14,1 mm |
|-----------------|---------|

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000761    | ETIM 4.0   | EC000489    |
| ETIM 5.0   | EC000489    | ETIM 6.0   | EC000489    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 6.2 | 27-14-11-40 |
| eClass 7.1 | 27-14-11-40 | eClass 8.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.0 | 27-14-11-40 | eClass 9.1 | 27-14-11-40 |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo     | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Dati ingegneristici   | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Dati ingegneristici   | <a href="#">STEP</a>                            |
| Documentazione utente | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |