

**Marcatori in acciaio inox
WSM 10 4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Come da figura

Piastrine WSM

- Inossidabili e resistenti agli acidi
- Caratteri marcati, perfettamente leggibili anche dopo la verniciatura
- Disponibili anche con stampa personalizzata, con forte contrasto sul supporto
- Contenuto del Service Box WSM, 40 per ciascuno di:
0-9, A-Ö, +, -, x, /, :, ., ~, =, ü, massa, neutro. 200 fascette serracavo in acciaio (200 mm). 30 supporti in acciaio inox, 48 mm e 60 mm; 20 supporti in acciaio, 84 mm e 10 supporti in acciaio, 108 mm e 288 mm

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WSM 10 4
Nr.Cat.	1712500004
Versione	Marcatori in acciaio inox, Segnafili e segnacavi, 5.5 x 9.9 mm, argento
GTIN (EAN)	4008190947224
CPZ	200 Pezzo

**Marcatori in acciaio inox
WSM 10 4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	9,9 mm	Larghezza (pollici)	0,39 inch
Posizione verticale	5,5 mm	Altezza (pollici)	0,217 inch
Profondità	0,3 mm	Profondità (pollici)	0,012 inch
Peso netto	0,15 g		

Dati generali

Alogeni	No	Campo delle temperature di impiego	-80...500 °C
Caratteri stampati	Numeri	Colori	argento
Larghezza	9,9 mm	Materiale	Acciaio inox 1.4404
Orientamento della stampa	orizzontale	Stampa	4
Tipo di stampa	Standard		

Segnafili e segnacavi

Alogeni	No	Sezione di collegamento cavo, max.	500 mm ²
Sezione di collegamento cavo, min.	16 mm ²		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN , WSCAD
---------------------	---