

**Marcatori in acciaio inox  
WSM 10 T****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Come da figura

**Piastrine WSM**

- Inossidabili e resistenti agli acidi
- Caratteri marcati, perfettamente leggibili anche dopo la verniciatura
- Disponibili anche con stampa personalizzata, con forte contrasto sul supporto
- Contenuto del Service Box WSM, 40 per ciascuno di:  
0-9, A-Ö, +, -, x, /, :, ., ~, =, ü, massa, neutro. 200 fascette serracavo in acciaio (200 mm). 30 supporti in acciaio inox, 48 mm e 60 mm; 20 supporti in acciaio, 84 mm e 10 supporti in acciaio, 108 mm e 288 mm

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | WSM 10 T                                                                |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1712501676</a>                                              |
| Versione   | Marcatori in acciaio inox, Segnafili e segnacavi, 5.5 x 9.9 mm, argento |
| GTIN (EAN) | 4008190947477                                                           |
| CPZ        | 200 Pezzo                                                               |

## Marcatori in acciaio inox WSM 10 T

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

|                     |        |                      |            |
|---------------------|--------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 9,9 mm | Larghezza (pollici)  | 0,39 inch  |
| Posizione verticale | 5,5 mm | Altezza (pollici)    | 0,217 inch |
| Profondità          | 0,3 mm | Profondità (pollici) | 0,012 inch |
| Peso netto          | 0,15 g |                      |            |

### Dati generali

|                           |                    |                                    |                     |
|---------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|
| Alogeni                   | No                 | Campo delle temperature di impiego | -80...500 °C        |
| Caratteri stampati        | Lettere, maiuscole | Colori                             | argento             |
| Larghezza                 | 9,9 mm             | Materiale                          | Acciaio inox 1.4404 |
| Orientamento della stampa | orizzontale        | Stampa                             | T                   |
| Tipo di stampa            | Standard           |                                    |                     |

### Segnafile e segnacavi

|                                    |                    |                                    |                     |
|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|
| Alogeni                            | No                 | Sezione di collegamento cavo, max. | 500 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento cavo, min. | 16 mm <sup>2</sup> |                                    |                     |

### Classificazioni

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

### Approvazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Downloads

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
|---------------------|------------------------------|